

PDR 516 SL ROP [G GS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, à chauffage au gaz en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516659365 / Numéro de matériel: 12260370 / Ancien Numéro de matériel: 52516005NWE

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	16,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	16,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	14,50
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,65
Durée de programme en min.	27
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Gaz
Raccordement électrique	1N AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe du gaz en kW	18,00
Raccordement total en kW	0,60
Protection par fusible en A	10
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1800
Cote extérieure, largeur nette en mm	711
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1089
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1810

PDR 516 SL ROP [G GS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, à chauffage au gaz en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Code EAN: 4002516659365 / Numéro de matériel: 12260370 /

Ancien Numéro de matériel: 52516005NWE

Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	149,7
Poids brut en kg	163
Charge au sol maximale en N/m ²	1704
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	56 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DVGW-Gaz (association allemande technique et scientifique)	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•