

PDR 516 SL TOP [G IGS]

Sèche-linge à évacuation, côtés gris fer, gaz

dans le design SlimLine, avec une commande de durée simple à régler.



- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – facile à nettoyer, grand filtre à peluches

Code EAN: 4002516659402 / Numéro de matériel: 12260560 / Ancien Numéro de matériel: 52516024NWE

| Modèle et version | |
|--|----------------------------|
| Modèle | SlimLine |
| Ligne | Professionnel |
| Façade | Gris fer |
| Couleur du bandeau | Inox |
| Capacité de chargement en kg | 16,0 |
| Charge pour un rapport de remplissage de 1:25 | 12,0 |
| Charge pour un rapport de remplissage de 1:18 | 16,0 |
| Rapport de remplissage | 1:18 |
| Volume du tambour en l | 300,00 |
| Système de séchage | Mode évacuation d'air |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 520 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | Gauche |
| Tambour en inox | • |
| Tambour Aérogliss en inox | Non |
| Utilisation | |
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés | • |
| Convient au Facility Management | • |
| Convient aux laveries | • |
| Convient pour le nettoyage des textiles | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness | • |
| Performances | |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h | 14,50 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg | 0,65 |
| Durée de programme en min. | 27 |
| Commande | |
| Type de commande | M Select Benchmark |
| Possibilité de programmation | Réglages défin. Paramètres |
| Commande de programme | Durée programmable |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Type de chauffage | Gaz |
| Raccordement électrique | 1N AC 230V 50/60HZ |
| Puissance de chauffe du gaz en kW | 18,00 |
| Raccordement total en kW | 0,60 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Dimensions et poids du sèche-linge | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 1800 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 711 |

PDR 516 SL TOP [G IGS]

Sèche-linge à évacuation, côtés gris fer, gaz

dans le design SlimLine, avec une commande de durée simple à régler.



Code EAN: 4002516659402 / Numéro de matériel: 12260560 /

Ancien Numéro de matériel: 52516024NWE

| | |
|--|--------------------|
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 1089 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 1810 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 800 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 1180 |
| Poids net en kg | 149,7 |
| Poids brut en kg | 163 |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 1704 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique au poste de travail | 56 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 1,70 |
| Équipement | |
| Rotation du tambour en alternance | • |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante | • |
| Nervures Softlift | • |
| Socle mobile | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Sèche-linge Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Module réseau local (option) | • |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-CEM | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DVGW-Gaz (association allemande technique et scientifique) | • |
| DEEE | • |
| UKCA | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |