

KMDA 7272 FL-A Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles pour mode évacuation



- TwoInOne de Miele – Le moteur extra-silencieux
- Beaucoup d'espace – 4 zones de cuisson rondes
- Régulation automatique des niveaux de ventilation – Con@ctivity
- Commande compacte par rangée de chiffres – ComfortSelect Plus
- Convient pour les installations d'évacuation d'air flexibles

A⁺

Code EAN: 4002516668510 / Numéro de matériel: 12266010 / Ancien Numéro de matériel: 26727278BNE

Modèle	
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air guidée par un accessoire en option	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recyclage non guidé (installation Plug & Play)	Non
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre maximal de récipients	4
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance Booster max. en W	2100
Puissance max. en W	1400
3ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance max. en W	2300
Puissance Booster max. en W	3000
4ème zone/espace de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance max. en W	1400
Puissance Booster max. en W	2100
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	ComfortSelect Plus
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•

KMDA 7272 FL-A Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles pour mode évacuation



Code EAN: 4002516668510 / Numéro de matériel: 12266010 / Ancien Numéro de matériel: 26727278BNE

Arrêt automatique	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Moteur ECO	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,5
Moteur Silence	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	-
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	530
Puissance de ventilation Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591	610
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m³/h)	610
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	27,0
Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•

KMDA 7272 FL-A Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée
avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles pour mode évacuation




Code EAN: 4002516668510 / Numéro de matériel: 12266010 /
Ancien Numéro de matériel: 26727278BNE

Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	200
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	200
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	15
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui


KMDA 7272 FL-A Silence

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles pour mode évacuation

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7272 FR-A	✓	–	–
KMDA 7272 FR-U	–	✓	✓/✓
KMDA 7272 FL-A	✓	–	–
KMDA 7272 FL-U	–	✓	✓/✓




KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing


KMDA7272FL/FR – Operating options




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing



KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing






KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA 7272 FL-A Silence


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée avec moteur Silence et 4 zones de cuisson individuelles pour mode évacuation




KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing



KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing

