

PLW 7111 [Safety B-1002]

Laveur-désinfecteur traitement des équipements de protection respiratoire

- SlimLine, chauffage électrique, pompe de vidange, condensateur et adoucisseur.



- Performance/Charge 8 masques de protection et 8 appareils respiratoires
- Autre performance/charge 2 bouteilles d'air comprimé
- Autre performance/charge 2 supports appareil respiratoire à air comprimé
- Chargement flexible avec un volume utile de 241 l litres
- Commande intuitive et commande programmable
- Système de lavage performant et programmes spécifiques

Code EAN: 4002516669296 / Numéro de matériel: 12278720 /

Ancien Numéro de matériel: 62711134NWE

Modèle et version	
Modèle	Appareil posable à 1 portes, porte rabattable en verre
Type de chauffage	Électrique
Face avant/Face arrière	Inox
Parois latérales	Inox
Installation unique ou en linéaire	•
Forme étroite	•
Nombre de niveaux de lavage	2
Chargement et déchargement par glissières télescopiques	•
Verrouillage électrique de la porte	•
Alarme, signal sonore en fin de programme	•
Entretien aisé	•
Utilisation	
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Capacité	
Masques de protection respiratoire et appareils respiratoires [nombre]	8
Masques de protection respiratoire [nombre]	16
Régulateurs d'oxygène [nombre]	16
Bouteilles d'air comprimé [nombre]	2
Supports d'appareil respiratoire autonome avec bouteille d'air comprimé [nombre]	1
Supports d'appareil respiratoire autonome [nombre]	2
Performances	
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	750
Volume utile de la cuve en l	241
Commande	
Type de commande	TouchControl
Sélection du programme	Écran couleur Fulltouch
Possibilité de programmation	Programmation libre
Programmes [nombre]	5
Emplacements libres de programme [nombre]	20
Sécurité anti-défaillance du programme	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,40
Raccordement total en kW	10,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	4,00
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Eau totalement déminéralisée [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en kPa	100-600
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau (eau froide/eau chaude) en mmol/l	0,70

PLW 7111 [Safety B-1002]

Laveur-désinfecteur traitement des équipements de protection respiratoire

- SlimLine, chauffage électrique, pompe de vidange, condensateur et adoucisseur.



Code EAN: 4002516669296 / Numéro de matériel: 12278720 /

Ancien Numéro de matériel: 62711134NWE

Pompe de vidange [DN]	25
Clapet de vidange [DN]	38
Système anti-fuites	WPS
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1965
Cote extérieure, largeur nette en mm	650
Cote extérieure, profondeur nette en mm	702
Cote extérieure, hauteur brute en mm	2110
Cote extérieure, largeur brute en mm	945
Cote extérieure, profondeur brute en mm	840
Cuve, hauteur en mm	717
Cuve, largeur en mm	570
Cuve, profondeur en mm	590
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net en kg	251
Poids brut en kg	260
Charge au sol maximale en N/m²	680
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique LpA pour le lavage et le séchage selon DIN EN ISO 11201	68 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	0,80
Programmes	
Équipement de protection respiratoire	•
Vario FB Spezial	•
Vario FB Spezial Plus	•
Vario FB Chem	•
Vario FB Chem Plus	•
Séchage FB	•
Équipement	
2 pompes de dosage à membrane intégrées pour produits liquides	•
Pompes de dosage intégrables supplémentaires	2
Condenseur vapeur (option)	•
Contrôle du volume de dosage	•
Interface pour la traçabilité du processus	•
Système de filtre à plusieurs composants	•
Support de charge – couplage direct	•
Service Cloud Miele	•
Possibilité de réglage pour les détergents (3 x 5 l)	•
Cuve en inox de haute qualité (1.4404/316L), électropoli	•
Socle à roulettes SlimLine	•
Pompe à vitesse variable	•
Éclairage de chambre multicolore	•
Design de paniers modulaire	•
Possibilités de raccordement	
Interface Ethernet	•
Interface USB	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•

PLW 7111 [Safety B-1002]

Laveur-désinfecteur traitement des équipements de protection respiratoire

- SlimLine, chauffage électrique, pompe de vidange, condensateur et adoucisseur.