

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Design SlimLine, avec gestion du temps, pour raccord à des monnayeurs, 230 V.



- Volume du tambour 200.00 l, charge 11.0 kg
- 60% de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation*
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air

* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 60% d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation à chauffage électrique.

Code EAN: 4002516681298 / Numéro de matériel: 12295750 / Ancien Numéro de matériel: 52511012NWE

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	11,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	200,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Utilisation	
Convient aux laveries	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	4,50
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,22
Durée de programme en min.	59
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur avec CleanStream
Raccordement électrique	1N AC 230V 50HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	0,00
Puissance de chauffe de la pompe à chaleur en kW	6,40
Raccordement total en kW	3,00
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1800
Cote extérieure, largeur nette en mm	711
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1075
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1810
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	192,7
Poids brut en kg	206
Charge au sol maximale en N/m ²	2052
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	55 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	2,30

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Design SlimLine, avec gestion du temps, pour raccord à des monnayeurs, 230 V.



Code EAN: 4002516681298 / Numéro de matériel: 12295750 /
Ancien Numéro de matériel: 52511012NWE

Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Nervures Softlift	•
Socle mobile	•
Boîtier de communication	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R450a
Quantité de fluide frigorigène en kg	1,35
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO ₂ e	605
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO ₂ e	877
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•