

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Design SlimLine, avec gestion du temps, pour raccord à des monnayeurs, 400 V.



- Volume du tambour 200.00 l, charge 11.0 kg
- 60% de consommation d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation*
- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air

* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 60% d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation à chauffage électrique.

Code EAN: 4002516681304 / Numéro de matériel: 12295760 / Ancien Numéro de matériel: 52511011NWE

| Modèle et version | |
|--|----------------------------------|
| Modèle | SlimLine |
| Ligne | Professionnel |
| Façade | Gris fer |
| Couleur du bandeau | Inox |
| Capacité de chargement en kg | 11,0 |
| Rapport de remplissage | 1:18 |
| Volume du tambour en l | 200,00 |
| Système de séchage | Pompe à chaleur |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 520 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 180 |
| Charnière de porte | Gauche |
| Tambour en inox | • |
| Tambour Aérogliss en inox | Non |
| Utilisation | |
| Convient aux laveries | • |
| Performances | |
| Puissance d'évaporation maximale en l/h | 4,50 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg | 0,22 |
| Durée de programme en min. | 59 |
| Commande | |
| Type de commande | M Select Benchmark |
| Possibilité de programmation | Réglages défin. Paramètres |
| Commande de programme | Durée programmable |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage du déroulement de programme | • |
| Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Type de chauffage | Pompe à chaleur avec CleanStream |
| Raccordement électrique | 3N AC 400V 50HZ |
| Puissance de chauffage électrique en kW | 0,00 |
| Puissance de chauffe de la pompe à chaleur en kW | 6,40 |
| Raccordement total en kW | 3,00 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Dimensions et poids du sèche-linge | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 1800 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 711 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 1075 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 1810 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 800 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 1180 |
| Poids net en kg | 192,7 |
| Poids brut en kg | 213 |
| Charge au sol maximale en N/m ² | 2052 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique au poste de travail | 55 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h | 2,30 |

PDR 511 SL COP HP [EL IGS]

Sèche-linge avec pompe à chaleur

Design SlimLine, avec gestion du temps, pour raccord à des monnayeurs, 400 V.



Code EAN: 4002516681304 / Numéro de matériel: 12295760 / Ancien Numéro de matériel: 52511011NWE

| Équipement | |
|---|-------|
| Rotation du tambour en alternance | • |
| Filtre à peluches à grande surface filtrante | • |
| Nervures Softlift | • |
| Socle mobile | • |
| Boîtier de communication | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Contient des gaz à effet de serre fluorés | • |
| Système à fermeture hermétique | • |
| Fluide frigorigène | R450a |
| Quantité de fluide frigorigène en kg | 1,35 |
| Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO ₂ e | 605 |
| Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO ₂ e | 877 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| Sèche-linge Wi-Fi | • |
| Boîtier de connexion | • |
| Module réseau local (option) | • |
| Normes, contrôles, indicateurs | |
| CE | • |
| VDE | • |
| VDE-CEM | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| UKCA | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |