

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed
Four vapeur combiné sans poignée
pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.



- Grand écran tactile, capteur de proximité – M Touch S+MotionReact
- Résultats excellents – technologie de vapeur DualSteam
- Extérieur croustillant, intérieur juteux – cuisson combinée
- Miele@home – appareil compatible réseau Wi-Fi + Mix & Match
- Facile à nettoyer et compact – HydroClean et enceinte de cuisson en inox

A+

Code EAN: 4002516720171 / Numéro de matériel: 12326620 / Ancien Numéro de matériel: 23786089BNE

Promotion anniversaire	
125 Gala Edition	•
Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Couleur de l'appareil	Noir obsidienne mat
Modèle et design	
Four vapeur combiné	•
ArtLine	•
Sans poignée	•
Avantages gustatifs	
Montée en température accélérée	•
Préchauffage	•
Génération de vapeur externe	•
Capteur climatique	•
Possibilité de réglage individuel de l'humidité avec la Cuisson combinée	•
Cuisson de menus sans transfert de goût	•
Mix & Match	•
Thermosonde	sans fil
Programmes automatiques avec personnalisation du résultat de cuisson	•
Maintien au chaud	•
Fonction Crisp	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Programmes automatiques selon pays	•
Cuisson combinée	•
Cuisson combinée avec chaleur tournante +	•
Cuisson combinée avec Chaleur sole-voûte	•
Cuisson combinée avec grand gril	•
Cuisson vapeur	•
Sous vide	•
Réchauffer	•
Plat à rôtir Gourmet	•
Modes de cuisson gril	•
Gril	•
Petit gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Spécial gâteaux	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Chaleur tournante Éco	•
Cuisson vapeur Eco	•
Chauffer des assiettes	•
Applications spéciales	•

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed
Four vapeur combiné sans poignée
pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.



Code EAN: 4002516720171 / Numéro de matériel: 12326620 /
Ancien Numéro de matériel: 23786089BNE

Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	M Touch
Capteur de proximité MotionReact	•
Détecteur de proximité MotionReact : allumage de l'éclairage en cas d'approche	•
MotionReact : affichage en cas d'approche	•
MotionReact : signal sonore de confirmation en cas d'approche	•
MotionReact : identification des façades de meuble	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Fonction d'aide	•
Bandeau relevable motorisé	•
Cuisson indépendante de la quantité	•
Cuisson à la vapeur jusqu'à 4 niveaux simultanément	•
Cuisson automatique de menus	•
Réduction de la vapeur avant la fin du temps de cuisson	•
Signaux sonores polyphoniques	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de la date	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Programmes personnalisés	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ - D)	A+
Confort d'entretien	
Enceinte de cuisson en inox avec structure tramée	•
Résistance de grill rabattable	•
Générateur de vapeur externe	•
HydroClean	•
Programmes d'entretien	•
Programme d'entretien Trempage	•
Programme d'entretien Rinçage	•
Programme de séchage de l'enceinte	•
Verrouillage rapide pour la grille de support	•
Grilles de support amovibles	•
Détartrage	•
Porte CleanGlass	•
Alimentation eau/dif. vapeur	
DualSteam	•

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed
Four vapeur combiné sans poignée
pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.

Code EAN: 4002516720171 / Numéro de matériel: 12326620 /
Ancien Numéro de matériel: 23786089BNE

Générateur de vapeur puissance en kW	3,30
Réservoir d'eau fraîche, volume en l	1,4
Réservoir d'eau fraîche derrière le bandeau relevable	•
Réservoir d'eau de condensation derrière le bandeau relevable	•
Filtre d'évacuation	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Désactivation de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Système de refroidissement des vapeurs	•
Verrouillage touches	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	67
Nombre de niveaux d'enfournement	4
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Charnière de porte	inf.
Éclairage de l'enceinte de cuisson	BrilliantLight
Températures du mode Four classique min. en °C	30
Températures du mode Four classique max. en °C	230
Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C	40
Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C	100
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Dimensions (l x h p) en mm	595 x 596 x 567
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	567
Poids en kg	46,4
Puissance totale de raccordement en kW	3,45
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson avec PerfectClean HBBER 71	1
Rail coulissant FlexiClips avec PerfectClean HFC 71 (paire)	1
Thermosonde sans fil	1
Grilles de support amovibles (paire)	1
Plat de cuisson vapeur en inox perforé	2
Plat de cuisson vapeur en inox non perforé	1
Nettoyant HydroClean	1
Détartrant en tablettes	2

DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed
Four vapeur combiné sans poignée
pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.




Code EAN: 4002516720171 / Numéro de matériel: 12326620 /
Ancien Numéro de matériel: 23786089BNE

Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


DGC 7860 HCX Pro 125 Gala Ed
 Four vapeur combiné sans poignée
 pour cuisson à la vapeur, classique et rôtissage avec thermosonde + HydroClean.




ESW7x20, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




ESW7x10, EVS7010, DGC7x6xHCPro, DGC7x6xHCXPro installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




DGC7x60 connections and ventilation 60cm, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings