

KM 7361 FR

À induction, indép. de la cuisinière
avec 4 différentes zones de cuisson à un prix de départ avantageux



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson individuelles de différentes tailles
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose en saillie
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516732778 / Numéro de matériel: 12399800 /
Ancien Numéro de matériel: 26736110BNE

Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre complet en inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	0
Nombre maximal de récipients	4
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 90-160
Puissance Booster max. en W	1850
Puissance max. en W	1400
3ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance Booster max. en W	2100
Puissance max. en W	1400
4ème zone/espace de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-190
Puissance Booster max. en W	2100
Puissance max. en W	1400
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•

KM 7361 FR

À induction, indép. de la cuisinière

avec 4 différentes zones de cuisson à un prix de départ avantageux



Code EAN: 4002516732778 / Numéro de matériel: 12399800 /

Ancien Numéro de matériel: 26736110BNE

Fonction Minuterie

•

Efficacité et durabilité

Utilisation de la chaleur résiduelle

•

Consommation en mode arrêt en W

0,5

Consommation en mode veille en W

1,0

Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W

2,0

Durée avant passage automatique en mode arrêt en min

20

Durée avant passage automatique en mode veille en min

20

Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min

20

Confort d'entretien

Vitrocéramique facile à nettoyer

•

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Fonction de verrouillage

•

Verrouillage de la mise en marche

•

Ventilateur de refroidissement intégré

•

Sécurité anti-surchauffe

•

Indicateur de chaleur résiduelle

•

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (Largeur)

626

Dimensions en mm (hauteur)

55

Dimensions en mm (profondeur)

526

Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat

560

Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat

490

Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm

55

Poids en kg

9

Puissance totale de raccordement en kW

7,30

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,4

Tension en V

230

Fréquence en Hz

50-60


Accessoires fournis

Câble d'alimentation

Oui

KM 7361 FR

À induction, indép. de la cuisinière
avec 4 différentes zones de cuisson à un prix de départ avantageux



KM7360FR, KM7361FR surface-mounted (Installation drawing)