

KM 7373 FL

À induction, indép. de la cuisinière  
avec zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson avec 1 zone de cuisson Flex
- En 800 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Communication avec la hotte – fonction automatique Con@ctivity

Code EAN: 4002516732792 / Numéro de matériel: 12399850 /  
Ancien Numéro de matériel: 26737370BNE

<b>Type de chauffage</b>	
Type de chauffage	Induction
<b>Modèle</b>	
Indépendant d'une cuisinière	•
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
<b>1ère zone/espace de cuisson</b>	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 110-220
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance max. en W	2300
<b>2ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 90-160
Puissance Booster max. en W	1850
Puissance max. en W	1400
<b>3ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x400
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
<b>4ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	Avant droite
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Extension des zones de cuisson	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•

KM 7373 FL

À induction, indép. de la cuisinière  
avec zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine




Code EAN: 4002516732792 / Numéro de matériel: 12399850 /  
Ancien Numéro de matériel: 26737370BNE


Arrêt automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	53
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	750
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	490
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	53
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	11
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui

## KM 7373 FL

À induction, indép. de la cuisinière  
avec zone de cuisson Flex pour grande batterie de cuisine



KM7373FL, KM7372FL surface-mounted (Installation drawing)



KM7373FL, KM7372FL flush (Installation drawing)