

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie



- Design intemporel – hotte télescopique noire mate sur 898 mm de large
- Performance – 650 m³/h avec le niveau Booster
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Pour chaque situation : mode évacuation et recyclage poss.



Code EAN: 4002516737155 / Numéro de matériel: 12412700 /
Ancien Numéro de matériel: 28419855B

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Noir mat
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	DKF 12-P, DKF12-R
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	49,7
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	450 lx
Température de couleur en K	3000 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	320
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	395
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	650
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	32,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	41,0

PUR 98 W
Hotte murale
avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie



Code EAN: 4002516737155 / Numéro de matériel: 12412700 /
Ancien Numéro de matériel: 28419855B

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa)
selon EN 60704-2-13 52,0

Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 190

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 270

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 330

Puissance de ventilation Niveau booster (m³/h) selon la
norme EN 61591 460

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon
EN 60704-3 54,0

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon
EN 60704-3 71,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon
EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon
EN 60704-3 64,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon
EN 60704-2-13 39,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon
EN 60704-2-13 45,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon
EN 60704-2-13 48,0

Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN
60704-2-13 56,0

Sécurité

Arrêt de sécurité

•

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en
mm 685–1005

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm 815–1135

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe
minimale en mm 685

Largeur du corps de cheminée en mm 898

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe
maximale en mm 1005

Hauteur du corps de cheminée en mm 62

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm 815

Profondeur du corps de cheminée en mm 500

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm 1135

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique 450

Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz
(puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en
mm 650

Poids net en kg 25,0

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,5

Prise de terre

•

Puissance totale de raccordement en kW 0,22

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie




Code EAN: 4002516737155 / Numéro de matériel: 12412700 /
Ancien Numéro de matériel: 28419855B

Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires en option	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

PUR 98 W

Hotte murale

avec touches tact. EasySwitch pour usage facile et écl. LED à éco. d'énergie



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)