

KS 4383 DD

Réfrigérateur autonome

avec Daily Fresh et DynaCool pour une combinaison côte-à-côte confortable.



- Plus de place et de confort grâce à l'enceinte XL
- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée



Code EAN: 4002516742166 / Numéro de matériel: 12431030 / Ancien Numéro de matériel: 36438344EU1

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b>Catégorie d'appareil</b>   |                              |
| Réfrigérateur   | •                            |
| <b>Modèle</b>   |                              |
| Appareil posable  | •                            |
| Charnière de porte  | droite                       |
| Charnière de porte commutable   | •                            |
| Convient pour agencement côte-à-côte  | •                            |
| <b>Design</b>   |                              |
| Couleur du corps de l'appareil  | Blanc                        |
| Couleur de la façade  | Blanc                        |
| Éclairage de la zone de réfrigération   | LED                          |
| <b>Confort d'utilisation</b>  |                              |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                            |
| Système de refroidissement  | DailyFresh                   |
| ComfortClean  | •                            |
| DynaCool  | •                            |
| Espace intérieur XL   | •                            |
| Système d'ouverture de porte  | SideOpen                     |
| <b>Commande</b>   |                              |
| Concept de commande   | SensorTouch                  |
| Réglage au degré près   | Température de réfrigération |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non                          |
| SuperFroid  | •                            |
| Nombre de zones de température  | 1                            |
| Mode Shabbat  | •                            |
| Mode Fête   | •                            |
| Mode vacances   | •                            |
| <b>Réfrigérateur/Zone réfrig.</b>   |                              |
| Nombre de clayettes   | 7                            |
| Nombre de tiroirs de refroidissement  | 2                            |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves                                    | 3                            |
| Compartiment de porte pour bouteilles   | 2                            |
| Balconnets de contreporte   | 5                            |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                              |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)   | D                            |
| Consommation d'énergie par an en kWh  | 98,00                        |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh   | 0,26                         |
| <b>Sécurité</b>   |                              |
| Fonction de verrouillage  | •                            |
| Alarme de porte sonore  | •                            |
| Alarme de porte visuelle  | •                            |
| <b>Caractéristiques techniques</b>  |                              |
| Largeur de l'appareil en mm   | 597                          |
| Hauteur de l'appareil en mm   | 1855                         |
| Profondeur de l'appareil en mm  | 675                          |
| Poids en kg   | 68,6                         |
| Classe climatique   | SN-T                         |
| Zone de réfrigération en l  | 399                          |

KS 4383 DD

Réfrigérateur autonome

avec Daily Fresh et DynaCool pour une combinaison côte-à-côte confortable.



Code EAN: 4002516742166 / Numéro de matériel: 12431030 /


Ancien Numéro de matériel: 36438344EU1

|   |                     |
|---|---------------------|
| Zone de congélation 4 étoiles en l                      | 0                   |
| Volume total utile en l                                 | 399                 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | C                   |
| Émissions sonores en dB(A) re1pW                        | 36                  |
| Consommation électrique en milliampères (mA)            | 1200                |
| Tension en V  | 220-240             |
| Protection par fusible en A                             | 10                  |
| Nombre de phases  | 1                   |
| Fréquence en Hz   | 50-60               |
| Longueur du câble de branchement électrique en m        | 2,0                 |
| Remplacer l'ampoule                                     | Service après-vente |
| <b>Accessoires fournis</b>                              |                     |
| Balconnet à œufs  | •                   |


## KS 4383 DD

Réfrigérateur autonome


avec Daily Fresh et DynaCool pour une combinaison côte-à-côte confortable.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb  
Blackboard, KS4887DD, installation (footnote\*) (installation drawings)




KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D,  
KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view  
(footnote\*)



KS4383DD N, KS4383ED N, Nordic, installation sketch  
(footnote\*) (installation drawings)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD,  
installation sketch (\*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED,  
KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE,  
KS4887DD, top view (\*footnote)