

FN 4322 D-1

Congélateur autonome

avec NoFrost, SideOpen et Box XXL pour un grand confort.



- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost
- Plus de place pour aliments à congeler très grands – Box XXL
- Design sans poignée grâce à la moulure de poignée intégrée
- Congélation rapide et délicate des aliments – SuperFrost
- Agrandissement flexible de l'espace de congélation – VarioRoom



Code EAN: 4002516742371 / Numéro de matériel: 12431410 /

Ancien Numéro de matériel: 37432284EU1

Catégorie d'appareil	
Congélateur	•
Modèle	
Appareil posable	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
Design	
Couleur du corps de l'appareil	Blanc
Couleur de la façade de l'appareil	Blanc
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dispositif d'ouverture de porte	SideOpen
Mode Fête	•
NoFrost	•
VarioRoom	•
Commande	
Concept de commande	SensorTouch
Réglage au degré près	Température de congélation
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFrost	•
Nombre de zones de température	1
Mode Shabbat	•
Congélateur/Zone congélation	
Nombre tiroirs congélation	5
dont XXL Box	1
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie par an en kWh	177,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,48
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Signal sonore pour la température de la zone de congélation	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•
Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur	•
FrostProof	•
Caractéristiques techniques	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	D
Largeur de l'appareil en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	1455
Profondeur de l'appareil en mm	675
Poids en kg	54,9
Plage de température	SN-T
Zone de congélation 4 étoiles en l	200
Volume total utile en l	199

FN 4322 D-1

Congélateur autonome

avec NoFrost, SideOpen et Box XXL pour un grand confort.



Code EAN: 4002516742371 / Numéro de matériel: 12431410 /

Ancien Numéro de matériel: 37432284EU1

Durée de conservation en cas de panne en h	16
Capacité de congélation en kg/24 h	16,00
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A) re1pW	37
Consommation électrique en milliampères (mA)	1300
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,1
Remplacer l'ampoule	Service après-vente

Accessoires fournis


Bac à glaçons

•


FN 4322 D-1

Congélateur autonome


avec NoFrost, SideOpen et Box XXL pour un grand confort.



FN4322C, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, FN4822D, FN4824C, installation



K4323FD, K4323ED, K4323DD, FN4322E, FN4322D, FN4322D ws-1, installation sketch



KFN4271CD, KFN4375DD, KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393D, KFN4377DD, KS4383ED, K4373ED, FN4312E, top view