

Boost CX 1 125 Gala Edition
Aspirateur-traîneau sans sac
pour une puissance d'aspiration maximale avec un design compact.



- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Retient même les petites particules – Filtre AirClean Hygiène
- Le tube télescopique Comfort permet de régler la hauteur.
- Restez toujours sur la bonne voie avec TrackDrive
- Technologie Vortex dynamisant la performance de nettoyage

Code EAN: 4002516742821 / Numéro de matériel: 12433930 /
Ancien Numéro de matériel: 41NRF336CE

| | |
|---|---------------------------------|
| Promotion anniversaire | |
| 125 Gala Edition | • |
| Promotion anniversaire | |
| Modèle anniversaire 125 | • |
| Modèle | |
| Aspirateur chariot sans sac à poussière | • |
| Marque de produit | Boost CX1 |
| Variante moteur | PowerLine |
| Type de produit | SNRF3 |
| Couleur de l'appareil | Gris cachemire |
| Nettoyage | |
| Technologie Vortex | • |
| Confort d'utilisation | |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Sélecteur rotatif à 4 positions |
| Tube d'aspiration | Tube télescopique Comfort |
| Système Parking pour le rangement | un côté |
| Efficacité et durabilité | |
| Puissance nominale en W | 890 |
| Mobilité | |
| TrackDrive | • |
| Rayon d'action en m | 10 |
| Longueur du câble en m | 6,5 |
| Système de filtre | |
| Filtre d'évacuation d'air | Filtre Hygiène AirClean |
| Volume du bac à poussière en l | 1,0 |
| Caractéristiques techniques | |
| Puissance en W | 890 |
| Volume en dB | 78,0 |
| Largeur en mm | 400 |
| Hauteur en mm | 280 |
| Poids en kg | 7,8 |
| Accessoires fournis | |
| Embout à coussins | • |
| Suceur plat | • |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques | • |
| Brosse | SBB 300-3 parquet Twister |
| Brosse SBD 365-3 | • |
| Brosse pour parquets Twister SBB 300-3 | • |
| Brosse de nettoyage | Non |