

WCB390 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20%* | 8 kg | 1.400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser encore plus d'énergie avec A -20%†
- SteamCare réduit jusqu'à 50% le temps de repassage et rafraîchit vos vêtements
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités**

* 20% plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A

** Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.



Code EAN: 4002516759935 / Numéro de matériel: 12440490 / Ancien Numéro de matériel: 11CB3901B

| | |
|---|----------------------------------|
| Promotion anniversaire | |
| Modèle anniversaire 125 | • |
| Modèle | |
| Superposable en colonne | • |
| Installation côte-à-côte (Side-by-Side) | • |
| À glisser sous plan | • |
| Charnière de porte | droite |
| Modèle | |
| Marque de produit | W1 Chrome Edition |
| Lave-linge à chargement frontal | • |
| Essorage | |
| Vitesse d'essorage maximale | 1400 |
| Arrêt cuve pleine | • |
| Fonction "sans essorage" | • |
| Design | |
| Couleur de l'appareil | Blanc lotus |
| Couleur du bandeau | Blanc lotus |
| Design de porte | Noir obsidien avec bague blanche |
| Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
| Type de bandeau de commande | oblique |
| Type de commande | Sélecteur rotatif |
| Écran | DirectSensor jaune, 7 segments |
| Performance de nettoyage | |
| Technologie de lavage innovante PowerWash | • |
| Dosage par portion CapDosing | • |
| Soin du linge | |
| Tambour Hydrogliss | • |
| Charge en kg | 8,0 |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système vapeur SteamCare | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Bac à produits AutoClean | • |
| AddLoad | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | A |
| Plus économique que la valeur seuil (52) de la classe d'efficacité énergétique A | 20% |
| Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage | 38 |
| Consommation d'eau pondérée par cycle en l | 48 |
| Classe d'efficacité d'essorage | B |
| Classe d'émissions sonores (pour l'essorage) | A |
| Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW | 72 |
| Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale | 219 |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,30 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 0,60 |

WCB390 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20%* | 8 kg | 1.400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Code EAN: 4002516759935 / Numéro de matériel: 12440490 /

Ancien Numéro de matériel: 11CB3901B

| | |
|---|---------------------|
| Lavage à basse température "froid" et "20 °C" | • |
| Débitmètre | • |
| Contrôle d'excès de mousse | • |
| Moteur ProfiEco | • |
| Programmes de lavage | |
| QuickPowerWash | • |
| Coton | • |
| Synthétique | • |
| Délicat | • |
| Chemises | • |
| Laine (lavage à la main) | • |
| Programme Express 20 | • |
| Textiles foncés/Jeans | • |
| Rafraîchir (Vapeur) | • |
| Vidange/essorage | • |
| ECO 40-60 | • |
| Options de lavage | |
| Court | • |
| Prélavage | • |
| Hydro plus | • |
| Rinçage supplémentaire | • |
| Défroissage vapeur | • |
| Défroissage à la vapeur | • |
| Signal sonore | • |
| Sécurité | |
| Système anti-fuites | Watercontrol-System |
| Sécurité enfants | • |
| Code PIN | • |
| Interface optique | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 636 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm | 1054 |
| Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm | 600 |
| Poids en kg | 80 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,10-2,40 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2 |

WCB390 WCS 125 Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A-20%* | 8 kg | 1.400 tr/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm