

WSI883 WCS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | SteamCare | Auto Dosing | QuickPowerWash



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- SteamCare réduit jusqu'à 50% le temps de repassage et rafraîchit vos vêtements
- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes



Code EAN: 4002516767060 / Numéro de matériel: 12440590 / Ancien Numéro de matériel: 11SI8831B

<b>Promotion anniversaire</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	W1 White Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
<b>Performance de nettoyage</b>	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Option taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Soin du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système vapeur SteamCare	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	49
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A

WSI883 WCS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | SteamCare | Auto Dosing | QuickPowerWash



Code EAN: 4002516767060 / Numéro de matériel: 12440590 /

Ancien Numéro de matériel: 11SI8831B

Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80
EcoFeedback	•
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Rafraîchir (Vapeur)	•
Finish vapeur	•
Nettoyage de la machine	•
Nouveaux textiles	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
<b>Options de lavage</b>	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage vapeur	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•

WSI883 WCS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | SteamCare | Auto Dosing | QuickPowerWash



Code EAN: 4002516767060 / Numéro de matériel: 12440590 /

Ancien Numéro de matériel: 11SI8831B

<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	95
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
<b>Accessoires fournis</b>	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase	•
<b>Langues d'affichage disponibles</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WSI883 WCS 125 Gala Edition

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 9 kg | 1.600 tr/min | SteamCare | Auto Dosing | QuickPowerWash



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm