

PFD 409 [WB Offshore]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers, pour le secteur offshore comme les plateformes de forage.



- Performance de nettoyage max.* : 190 assiettes/h ou 10 paniers/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Racc. électrique spécial pour conditions locales particulières
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516745648 / Numéro de matériel: 12441910 /

Ancien Numéro de matériel: 61040910SOM

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Ligne	MasterLine
Modèle	Offshore
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Galvanisé
Utilisation	
Convient aux installations offshore et à la marine	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	12
Température de rinçage maximale en °C	85
Performance de nettoyage assiettes/h	190
Performance de nettoyage paniers/h	10
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes de lavage [nombre]	7
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3 AC 440V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	9,00
Raccordement total en kW	9,00
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 220V 60HZ
Raccordement total en kW	0,70
Protection par fusible en A	4
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1

PFD 409 [WB Offshore]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers, pour le secteur offshore comme les plateformes de forage.



Code EAN: 4002516745648 / Numéro de matériel: 12441910 /

Ancien Numéro de matériel: 61040910SOM

Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	WPS
Consommation d'eau par rinçage en l	17,50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Cote extérieure, hauteur brute en mm	920
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile, hauteur en mm	520
Espace de lavage utile, largeur en mm	530
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	505
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	78
Poids brut en kg	88
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,08
Programmes	
Universel	•
Court	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Couverts	•
Plastiques	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
2 x complément E 165 pour les couverts	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•

PFD 409 [WB Offshore]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers, pour le secteur offshore comme les plateformes de forage.



Code EAN: 4002516745648 / Numéro de matériel: 12441910 /

Ancien Numéro de matériel: 61040910SOM

Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•

Équipement

Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
AutoClose	•
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
Verrouillage de porte, protégé par un code	•
Perfect GlassCare	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Interface optique	•
Large gamme d'accessoires (option)	•

Possibilités de raccordement

Module de dosage externe pour détergent liquide	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Wi-Fi	•

Normes, contrôles, indicateurs

CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
CEM	•
Protection radio	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•