

K 7438 D

Réfrigérateur encastrable

avec DailyFresh, éclairage LED moderne, compartiment congél. et ComfortClean.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Compartiment de congélation 4 étoiles intégré
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean
- Flexibilité de l'enceinte réfrigérée pour les grands récipients – FlexiBoard



Code EAN: 4002516746577 / Numéro de matériel: 12444100 / Ancien Numéro de matériel: 36743800EU1

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Catégorie d'appareil | |
| Réfrigérateur | • |
| Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil encastrable intégré | • |
| Charnière de porte | droite |
| Charnière de porte commutable | • |
| Design | |
| Éclairage de la zone de réfrigération | LED |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système de refroidissement | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| ComfortFrost | • |
| ComfortSize | • |
| SoftClose | • |
| Commande | |
| Concept de commande | SensorTouch |
| Partie réfrigération débranchable | Non |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperFroid | • |
| Nombre de zones de température | 2 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Mode vacances | • |
| Réfrigérateur/Zone réfrig. | |
| Nombre de clayettes | 5 |
| dont divisibles (FlexiBoard) | 1 |
| Porte-bouteilles en métal chromé | • |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
| Compartiment de porte pour bouteilles | 2 |
| Balconnets de contreporte | 4 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | D |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 121,91 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,33 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de la niche min. en mm | 560 |
| Largeur de la niche max. en mm | 570 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 1397 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 1413 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 559 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 1395 |

K 7438 D

Réfrigérateur encastrable

avec DailyFresh, éclairage LED moderne, compartiment congél. et ComfortClean.




Code EAN: 4002516746577 / Numéro de matériel: 12444100 /
Ancien Numéro de matériel: 36743800EU1

| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Profondeur de l'appareil en mm | 546 |
| Poids en kg | 48,2 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 21 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 202 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 16 |
| Volume total utile en l | 217 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 9 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 2,00 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B |
| Émissions sonores en dB(A) re1pW | 33 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1200 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,2 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Balconnet à œufs | • |
| Bac à glaçons | • |


K 7438 D

Réfrigérateur encastrable


avec DailyFresh, éclairage LED moderne, compartiment congel. et ComfortClean.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)



K7477B, K7438C, K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)