

K 7777 C

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humid. active PerfectFresh Active
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight2.0
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreporte
- Pas de condensation visible grâce à la paroi sèche CleanSteel



Code EAN: 4002516747871 / Numéro de matériel: 12444890 / Ancien Numéro de matériel: 36777700EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
<b>Design</b>	
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Éclairage ventilateur	•
Éclairage du système de réfrigération	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de refroidissement	PerfectFresh Active
Humidification active du tiroir supérieur	•
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
SoftClose	•
SelfClose	•
<b>Commande</b>	
Concept de commande	FreshTouch
Partie réfrigération débranchable	Non
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode vacances	•
<b>Réfrigérateur/Zone réfrig.</b>	
Nombre de clayettes	7
dont divisibles (FlexiBoard)	1
dont éclairées	4
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	3
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitrace
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	3
Compartment de porte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	5
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	C
Consommation d'énergie par an en kWh	100,01
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,27
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•

K 7777 C

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



Code EAN: 4002516747871 / Numéro de matériel: 12444890 /  
Ancien Numéro de matériel: 36777700EU1

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche min. en mm	560
Largeur de la niche max. en mm	570
Hauteur de la niche min. en mm	1772
Hauteur de la niche max. en mm	1788
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	559
Hauteur de l'appareil en mm	1770
Profondeur de l'appareil en mm	546
Poids en kg	65,3
Technique de fixation	Porte fixe
Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg	26
Classe climatique	SN-T
Zone de réfrigération en l	296
dont zone PerfectFresh en l	98
Volume total utile en l	296
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions sonores en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Balconnet à œufs	•
Boîte de rangement PerfectFresh	•

## K 7777 C

Réfrigérateur encastrable

avec FlexiLight2.0 et PerfectFresh Active, humid. active pour plus de fraîcheur.



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D (footnote\*) (installation drawings)



K7733E, K7763E, K7732D, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, built-in (footnote\*) (drawings)



K7733E, K7763E, K7732E, K7734F, K7764E, K7743E, K7744E, K7773D, K7774D, side view (installation drawings)