

G 7130 SC AutoDos

Lave-vaisselle autonome

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose



Code EAN: 4002516753278 / Numéro de matériel: 12452200 / Ancien Numéro de matériel: 21713016MER

Modèle	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•

G 7130 SC AutoDos

Lave-vaisselle autonome

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516753278 / Numéro de matériel: 12452200 /

Ancien Numéro de matériel: 21713016MER

ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Extra silencieux 39 dB(A)	•
Nettoyage de la machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
Sécurité	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	880
Profondeur de la niche en mm	600
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	600
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	119,5
Poids net en kg	56,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Langues d'affichage disponibles	

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français, italiano,
nederlands, português,
türkçe

G 7130 SC AutoDos

Lave-vaisselle autonome

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.




Code EAN: 4002516753278 / Numéro de matériel: 12452200 /
Ancien Numéro de matériel: 21713016MER

Accessoires fournis	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

G 7130 SC AutoDos

Lave-vaisselle autonome

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)