

G 7210 SC

Lave-vaisselle autonome

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Tous sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès ?? en programme Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et stabilité : aménagement de paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516753841 / Numéro de matériel: 12452350 / Ancien Numéro de matériel: 21721016MER

Modèle	
Lave-vaisselle posables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Blanc laqué
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Extra silencieux 40 dB(A)	•

G 7210 SC

Lave-vaisselle autonome

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



Code EAN: 4002516753841 / Numéro de matériel: 12452350 /
Ancien Numéro de matériel: 21721016MER

Nettoyage de la machine

•

Options de lavage

Programme Express

•

Propreté +

•

Séchage +

•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir 3D MultiFlex

Support pour verres FlexCare

2

Support pour tasses FlexCare

1

Agencement des paniers

ExtraComfort

Nombre de couverts

14

MultiClip

•

Sécurité

Système Waterproof

•

Affichage de contrôle du filtre

•

Sécurité enfants

•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

845

Hauteur maximale de la niche en mm

880

Profondeur de la niche en mm

600

Largeur de l'appareil en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

845

Profondeur de l'appareil en mm

600

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm

119,5

Poids net en kg

56,0

Puissance totale de raccordement en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Norme de fréquence électrique

50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm

1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm

1,50

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,70

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english,
español, français, italiano,
nederlands, português,
türkçe

Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)

•

Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou
9 paquets à un prix spécial

•