

## G 7232 SCU Selection

Lave-vaisselle sous-encastr.

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie – Raccordement à l'eau chaude
- Tous sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et stabilité : aménagement de paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516753896 / Numéro de matériel: 12452590 / Ancien Numéro de matériel: 21723237MER

<b>Modèle</b>	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
<b>Design</b>	
Couleur du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
<b>Confort</b>	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	43
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
<b>Qualité du résultat</b>	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programmes de lavage</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Extra silencieux 40 dB(A)	•

## G 7232 SCU Selection

Lave-vaisselle sous-encastr.

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



Code EAN: 4002516753896 / Numéro de matériel: 12452590 /  
Ancien Numéro de matériel: 21723237MER

Nettoyage de la machine

•

### Options de lavage

Programme Express

•

Propreté +

•

Séchage +

•

### Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir 3D MultiFlex

Panier à coutellerie supplémentaire

•

Support pour verres FlexCare

2

Support pour tasses FlexCare

1

Agencement des paniers

ExtraComfort C

Nombre de couverts

14

MultiClip

•

### Sécurité

Système Waterproof

•

Affichage de contrôle du filtre

•

Sécurité enfants

•

### Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

805

Hauteur maximale de la niche en mm

870

Profondeur de la niche en mm

570

Largeur de l'appareil en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

805

Profondeur de l'appareil en mm

570

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm

116,5

Poids net en kg

48,5

Puissance totale de raccordement en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Norme de fréquence électrique

50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm

1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm

1,50

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,70

### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
español, français (FR),  
italiano, nederlands,  
português, türkçe

### Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)

•


Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou  
9 paquets à un prix spécial

•

## G 7232 SCU Selection

Lave-vaisselle sous-encastr.

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



G7000, built under, dishwasher, 60cm (installation drawing)