

## G 7650 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable  
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



- Design novateur et confort maximal – Tiroir MultiFlex 3D
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Niveau sonore très faible de seulement ?? dB (A)
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès ?? en programme Automatic
- Flexibilité et stabilité : aménagement de paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516754022 / Numéro de matériel: 12452870 /  
Ancien Numéro de matériel: 21765062MER

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| <b>Modèle</b>   |                                  |
| Lave-vaisselle totalement intégrables   | •                                |
| Lave-vaisselle 60 cm  | •                                |
| <b>Design</b>   |                                  |
| Couleur du bandeau  | Noir obsidien                    |
| Type de bandeau de commande   | Panneau entièrement intégré      |
| Type de commande  | Touche de sélection de progr.    |
| Écran   | Écran en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran  | Blanc                            |
| MultiLingua   | •                                |
| <b>Confort</b>  |                                  |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •                                |
| Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk                                  | •                                |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte                                       | ComfortClose                     |
| Affichage du temps restant  | •                                |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                                |
| Contrôle de fonctionnement  | Optique et sonore                |
| Choix de la langue d'affichage  | •                                |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                                  |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | A                                |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                              |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,4                              |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,54                             |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 54                               |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29                             |
| Durée du programme ECO en minutes   | 230                              |
| Classe d'émission sonore  | B                                |
| Émissions sonores en dB(A)  | 42                               |
| EcoFeedback   | •                                |
| EcoPower Technology   | •                                |
| Hygiène contrôlée   | •                                |
| Raccordement à l'eau chaude   | •                                |
| Demi-charge   | •                                |
| <b>Qualité du résultat</b>  |                                  |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •                                |
| SensorDry   | •                                |
| Séchage Turbothermic à air pulsé  | •                                |
| Séchage par condensation actif  | •                                |
| BrilliantGlassCare  | •                                |
| <b>Programmes de lavage</b>   |                                  |
| QuickPowerWash  | •                                |
| ECO   | •                                |
| Automatic   | •                                |
| Intensif 75 °C  | •                                |

## G 7650 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable  
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516754022 / Numéro de matériel: 12452870 /  
Ancien Numéro de matériel: 21765062MER

|   |   |
|---|---|
| PowerWash   | •   |
| Fragile   | •   |
| Hygiène   | •   |
| Programme SolarEco  | •   |
| Extra silencieux 37 dB(A)   | •   |
| Nettoyage de la machine   | •   |
| <b>Options de lavage</b>  |   |
| AutoDos   | •   |
| Programme Express   | •   |
| Propreté +  | •   |
| Séchage +   | •   |
| <b>Aménagement des paniers</b>                                    |   |
| Rangement des couverts  | Tiroir 3D MultiFlex   |
| Support pour verres FlexCare                                      | 2   |
| Support pour tasses FlexCare                                      | 1   |
| Agencement des paniers  | ExtraComfort  |
| Nombre de couverts  | 14  |
| MultiClip   | •   |
| <b>Sécurité</b>   |   |
| Système Waterproof  | •   |
| Affichage de contrôle du filtre                                   | •   |
| Sécurité enfants  | •   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                                |   |
| Largeur minimale de la niche en mm                                | 600   |
| Largeur maximale de la niche en mm                                | 600   |
| Hauteur minimale de la niche en mm                                | 805   |
| Hauteur maximale de la niche en mm                                | 870   |
| Profondeur de la niche en mm                                      | 550   |
| Largeur de l'appareil en mm                                       | 598   |
| Hauteur de l'appareil en mm                                       | 805   |
| Profondeur de l'appareil en mm                                    | 550   |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm                      | 116,5   |
| Poids net en kg   | 48,0  |
| Puissance totale de raccordement en kW                            | 2,00  |
| Tension en V  | 230   |
| Protection par fusible en A                                       | 10  |
| Nombre de phases  | 1   |
| Norme de fréquence électrique                                     | 50  |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm                           | 1,50  |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm                        | 1,50  |
| Longueur du câble de branchement électrique en m                  | 1,70  |
| Poids minimal du panneau d'habillage en kg                        | 4,0   |
| Poids maximal du panneau d'habillage en kg                        | 11,0  |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 7,0   |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] | 14,0  |
| <b>Langues d'affichage disponibles</b>                            |   |
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua                  | deutsch, english (GB),<br>español, français (FR),<br>italiano, nederlands,<br>português, türkçe |

G 7650 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516754022 / Numéro de matériel: 12452870 /  
Ancien Numéro de matériel: 21765062MER

| Accessoires fournis            |   |
|--------------------------------|---|
| 1 x PowerDisk                  | • |
| Bon d'achat pour 6 x PowerDisk | • |

## G 7650 SCVi AutoDos

Lave-vaisselle totalement intégrable  
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)