

G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FF  
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL  
pour une jointure parfaite dans la cuisine grâce à FrontFit



- Confort, efficacité, durabilité – excellents résultats grâce au dosage auto
- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Une cuisine au design parfait grâce à l'ouverture automatique – Knock2open
- Parfait éclairage pour charger la vaisselle dans l'obscurité – BrilliantLight



Code EAN: 4002516754121 / Numéro de matériel: 12452980 /  
Ancien Numéro de matériel: 21778862MER

Modèle	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	AutoClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
FlexiTimer avec EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•

G 7788 SCVi XXL AutoDos K2O FF  
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL  
pour une jointure parfaite dans la cuisine grâce à FrontFit



Code EAN: 4002516754121 / Numéro de matériel: 12452980 /  
Ancien Numéro de matériel: 21778862MER

<b>Programmes de lavage</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
Programme SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Féculents	•
Volumineux 65 °C	•
Nettoyage de la machine	•
Rinçage du sel	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
<b>Sécurité</b>	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10


G 7788 SCVi XXL AutoDos K20 FF  
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL  
pour une jointure parfaite dans la cuisine grâce à FrontFit



Code EAN: 4002516754121 / Numéro de matériel: 12452980 /  
Ancien Numéro de matériel: 21778862MER

Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	12,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Langues d'affichage disponibles</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français, italiano, nederlands, portugês, türkçe
<b>Accessoires fournis</b>	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

G 7788 SCVi XXL AutoDos K20 FF  
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL  
pour une jointure parfaite dans la cuisine grâce à FrontFit



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing), front fit