

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Une cuisine au design parfait grâce à l'ouverture automatique – Knock2open
- Parfait éclairage pour charger la vaisselle dans l'obscurité – BrilliantLight
- Flexibilité maximale et aménagement des paniers Premium – paniers MaxiComfort



Code EAN: 4002516754138 / Numéro de matériel: 12452990 /
Ancien Numéro de matériel: 21779062MER

Modèle	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Noir obsidien
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
FlexiTimer avec EcoStart	•
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
ECO	•

G 7790 SCVi AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516754138 / Numéro de matériel: 12452990 /
Ancien Numéro de matériel: 21779062MER

Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
Programme SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Féculents	•
Volumineux 65 °C	•
Nettoyage de la machine	•
Rinçage du sel	•
Options de lavage	
AutoDos	•
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL-Assist	•
StrawClean	•
Sécurité	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	48,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50

G 7790 SCVi AutoDos K20

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516754138 / Numéro de matériel: 12452990 /
Ancien Numéro de matériel: 21779062MER

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	7,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	14,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Langues d'affichage disponibles	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe
Accessoires fournis	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•