

G 7935 SCi XXL AutoDos
Lave-vaisselle intégrable XXL
– le petit génie de Miele pour les tâches difficiles



- Dosage automatique – Système AutoDos avec PowerDisk intégré
- Design novateur et confort maximal – Tiroir MultiFlex 3D
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Commande rapide par effleurement – Écran tactile M Touch



Code EAN: 4002516754152 / Numéro de matériel: 12453010 /
Ancien Numéro de matériel: 21793554MER

| | |
|---|-------------------------------|
| Modèle | |
| Lave-vaisselle intégrables | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Lave-vaisselle XXL | • |
| Design | |
| Couleur du bandeau | Noir obsidien |
| Type de bandeau de commande | Panneau incliné |
| Type de commande | Touche de sélection de progr. |
| Écran | M Touch S |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk | • |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | AutoClose |
| BrilliantLight | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | Optique et sonore |
| Rajout de vaisselle possible | • |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | A |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,4 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,54 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 54 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29 |
| Durée du programme ECO en minutes | 230 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Séchage AutoOpen | • |
| SensorDry | • |
| Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |

G 7935 SCi XXL AutoDos

Lave-vaisselle intégrable XXL

– le petit génie de Miele pour les tâches difficiles



Code EAN: 4002516754152 / Numéro de matériel: 12453010 /

Ancien Numéro de matériel: 21793554MER

| | |
|---|---------------------|
| Intensif 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Fragile | • |
| QuickPowerWash | • |
| Hygiène | • |
| Programme SolarEco | • |
| Extra silencieux 37 dB(A) | • |
| Féculents | • |
| Volumineux 65 °C | • |
| Nettoyage de la machine | • |
| Options de lavage | |
| AutoDos | • |
| IntenseZone | • |
| Programme Express | • |
| Propreté + | • |
| Séchage + | • |
| Aménagement des paniers | |
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare | 2 |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Agencement des paniers | MaxiComfort |
| Nombre de couverts | 14 |
| MultiClip | • |
| Sécurité | |
| Système Waterproof | • |
| Affichage de contrôle du filtre | • |
| Sécurité enfants | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 845 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 910 |
| Profondeur de la niche en mm | 570 |
| Largeur de l'appareil en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 845 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 570 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 120,5 |
| Poids net en kg | 49,2 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,70 |
| Poids minimal du panneau d'habillage en kg | 3,0 |
| Poids maximal du panneau d'habillage en kg | 10,0 |
| [rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] | 5,0 |

G 7935 SCi XXL AutoDos

Lave-vaisselle intégrable XXL

– le petit génie de Miele pour les tâches difficiles



Code EAN: 4002516754152 / Numéro de matériel: 12453010 /

Ancien Numéro de matériel: 21793554MER

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] 14,0

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,

Accessoires fournis


1 x PowerDisk

•

Bon d'achat pour 6 x PowerDisk

•

G 7935 SCi XXL AutoDos
Lave-vaisselle intégrable XXL
– le petit génie de Miele pour les tâches difficiles



G7000, integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)