

## G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



- Dosage automatique – Système AutoDos avec PowerDisk intégré
- Design novateur et confort maximal – Tiroir MultiFlex 3D
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture auto. (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Commande rapide par effleurement – Écran tactile M Touch



Code EAN: 4002516754176 / Numéro de matériel: 12453080 / Ancien Numéro de matériel: 21798562MER

Modèle	
Lave-vaisselle totalement intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Lave-vaisselle XXL	•
Design	
Couleur du bandeau	CleanSteel inox antitrace/ Noir obsidienne
Type de bandeau de commande	Panneau entièrement intégré
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	M Touch Vi
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	•
Knock2open	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
BrilliantLight	•
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Optique et sonore
Rajout de vaisselle possible	•
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	41
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Séchage AutoOpen	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
BrilliantGlassCare	•

## G 7985 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Code EAN: 4002516754176 / Numéro de matériel: 12453080 /  
Ancien Numéro de matériel: 21798562MER

<b>Programmes de lavage</b>	
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
QuickPowerWash	•
Hygiène	•
Programme SolarEco	•
Extra silencieux 37 dB(A)	•
Féculeux	•
Volumineux 65 °C	•
Nettoyage de la machine	•
<b>Options de lavage</b>	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Programme Express	•
Propreté +	•
Séchage +	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	MaxiComfort
Nombre de couverts	14
MultiClip	•
<b>Sécurité</b>	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	845
Hauteur maximale de la niche en mm	910
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	845
Profondeur de l'appareil en mm	550
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	120,5
Poids net en kg	49,0
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	4,0

## G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



Code EAN: 4002516754176 / Numéro de matériel: 12453080 /

Ancien Numéro de matériel: 21798562MER

Poids maximal du panneau d'habillage en kg

12,0

Remplacer l'ampoule

Service après-vente

### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,

### Accessoires fournis

1 x PowerDisk

•

Bon d'achat pour 6 x PowerDisk

•

G 7985 SCVi XXL AutoDos K20

Lave-vaisselle totalement intégrable

: l'appareil Miele polyvalent pour un design de cuisine sans poignées.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)