

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



- Design novateur et confort maximal – Tiroir MultiFlex 3D
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture auto. (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Notre meilleur équipement de panier qui vaut le détour – édition spéciale



Code EAN: 4002516763970 / Numéro de matériel: 12472540 /
Ancien Numéro de matériel: 21779362MER

| | |
|---|----------------------------------|
| Promotion anniversaire | |
| 125 Gala Edition | • |
| Promotion anniversaire | |
| Modèle anniversaire 125 | • |
| Modèle | |
| Lave-vaisselle totalement intégrables | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Design | |
| Couleur du bandeau | Noir obsidien |
| Type de bandeau de commande | Panneau entièrement intégré |
| Type de commande | Touche de sélection de progr. |
| Écran | Écran en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | ComfortClose |
| BrilliantLight | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | Optique et sonore |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | A |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,4 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,54 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 54 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29 |
| Durée du programme ECO en minutes | 230 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| SensorDry | • |
| Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
| Séchage par condensation actif | • |

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516763970 / Numéro de matériel: 12472540 /
Ancien Numéro de matériel: 21779362MER

BrilliantGlassCare

•

Programmes de lavage

QuickPowerWash

•

ECO

•

Automatic

•

Intensif 75 °C

•

PowerWash

•

Fragile

•

Hygiène

•

Programme SolarEco

•

Extra silencieux 37 dB(A)

•

Féculents

•

Volumineux 65 °C

•

Nettoyage de la machine

•

Options de lavage

AutoDos

•

Programme Express

•

Propreté +

•

Séchage +

•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir 3D MultiFlex

Support pour verres FlexCare

2

Support pour tasses FlexCare

1

Nombre de couverts

14

MultiClip

•

Sécurité

Système Waterproof

•

Affichage de contrôle du filtre

•

Sécurité enfants

•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

805

Hauteur maximale de la niche en mm

870

Profondeur de la niche en mm

550

Largeur de l'appareil en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

805

Profondeur de l'appareil en mm

550

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm

116,5

Poids net en kg

48,0

Puissance totale de raccordement en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Norme de fréquence électrique

50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm

1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm

1,50

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,70

Poids minimal du panneau d'habillage en kg

4,0

Poids maximal du panneau d'habillage en kg

11,0

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516763970 / Numéro de matériel: 12472540 /

Ancien Numéro de matériel: 21779362MER

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.] 7,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.] 14,0

Remplacer l'ampoule Service après-vente

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua
deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe

Accessoires fournis

1 x PowerDisk •

Bon d'achat pour 6 x PowerDisk •

Bon d'achat pour un paquet avec produit de rinçage, sel régénérant, DishClean •

G 7793 SCVi AD 125 Gala Ed.

Lave-vaisselle totalement intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)