

G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



- Un miracle d'organisation – le tiroir 3D Multiflex offre encore plus de place
- Plus d'informations et mise en réseau moderne – Miele@home
- Une cuisine au design parfait grâce à l'ouverture automatique – Knock2open
- Parfait éclairage pour charger la vaisselle dans l'obscurité – BrilliantLight
- Les favoris d'abord : Notre meilleur système d'aménagement – ÉditionSpéciale



Code EAN: 4002516763987 / Numéro de matériel: 12472550 /
Ancien Numéro de matériel: 21779762MER

| | |
|---|----------------------------------|
| Promotion anniversaire | |
| Modèle anniversaire 125 | • |
| 125 Gala Edition | • |
| Modèle | |
| Lave-vaisselle totalement intégrables | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Lave-vaisselle XXL | • |
| Design | |
| Couleur du bandeau | Noir obsidien |
| Type de bandeau de commande | Panneau entièrement intégré |
| Type de commande | Touche de sélection de progr. |
| Écran | Écran en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | AutoClose |
| BrilliantLight | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | Optique et sonore |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | A |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,4 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,54 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 54 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29 |
| Durée du programme ECO en minutes | 230 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Séchage AutoOpen | • |
| SensorDry | • |
| Séchage Turbothermic à air pulsé | • |

G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516763987 / Numéro de matériel: 12472550 /
Ancien Numéro de matériel: 21779762MER

| | |
|--|---------------------|
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| ComfortWash 45 °C | • |
| Intensif 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| ComfortWash+ 55 °C | • |
| Fragile | • |
| QuickPowerWash | • |
| Hygiène | • |
| Programme SolarEco | • |
| Extra silencieux 37 dB(A) | • |
| Féculents | • |
| Volumineux 65 °C | • |
| Nettoyage de la machine | • |
| Rinçage du sel | • |
| Options de lavage | |
| AutoDos | • |
| BottleClean | • |
| Quick | • |
| IntenseZone | • |
| Propreté + | • |
| Séchage + | • |
| Aménagement des paniers | |
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare | 2 |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Agencement des paniers | 125 Gala Edition |
| Nombre de couverts | 14 |
| MultiClip | • |
| FlexCare Glass & Bottle | • |
| XL-Assist | • |
| StrawClean | • |
| Sécurité | |
| Système Waterproof | • |
| Affichage de contrôle du filtre | • |
| Sécurité enfants | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 845 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 910 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 845 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 550 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 120,5 |
| Poids net en kg | 49,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |

G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516763987 / Numéro de matériel: 12472550 /
Ancien Numéro de matériel: 21779762MER

| | |
|--|---------------------|
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,70 |
| Poids minimal du panneau d'habillage en kg | 4,0 |
| Poids maximal du panneau d'habillage en kg | 12,0 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |

Langues d'affichage disponibles

| | |
|--|---|
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua | deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe |
|--|---|

Accessoires fournis

| | |
|---|---|
| 1 x PowerDisk | • |
| Bon d'achat pour 6 x PowerDisk | • |
| Bon d'achat pour un paquet avec produit de rinçage, sel régénérant, DishClean | • |

G 7797 SCVi XXL AD 125 Gala Ed.
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)