

TSL683WP 125 Gala Edition
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



- Moins de repassage, plus de fraîcheur – SteamFinish
- Le confort d'un séchage silencieux – SilenceDrum
- DryCare 40 – Sèche presque tout ce qui est lavable à 40 °C
- Séchage rapide à efficacité énergétique maximale – EcoSpeed
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités*

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG.
Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.



Code EAN: 4002516783749 / Numéro de matériel: 12486530 /
Ancien Numéro de matériel: 12SL6832B

| | |
|--|----------------------------------|
| Promotion anniversaire | |
| 125 Gala Edition | • |
| Promotion anniversaire | |
| Modèle anniversaire 125 | • |
| Modèle | |
| Superposable en colonne | • |
| Installation côte-à-côte (Side-by-Side) | • |
| À glisser sous plan | • |
| Charnière de porte | Gauche, modifiable |
| Charnière de porte commutable | • |
| Modèle | |
| Marque de produit | T1 White Edition |
| Sèche-linge à pompe à chaleur | • |
| Design | |
| Couleur de l'appareil | Blanc lotus |
| Couleur du bandeau | Blanc lotus |
| Design de porte | Noir obsidien avec bague blanche |
| Couleur du sélecteur rotatif | Blanc lotus |
| Type de bandeau de commande | incliné à 5° |
| Type de commande | Sélecteur rotatif |
| Écran | ComfortSensor blanc, 1 ligne |
| Résultat de séchage | |
| Séchage parfait PerfectDry | • |
| Système de parfum FragranceDos ² | • |
| Rotation du tambour en alternance | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus | • |
| Soin du linge | |
| SilenceDrum | • |
| Charge en kg | 9,0 |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Wash2Dry | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | Non |
| Éclairage du tambour | LED |
| MultiLingua | • |
| Pack acoustique pour un plus grand silence | • |
| Réservoir d'eau de condensation | • |
| Kit d'évacuation intégré de l'eau de condensation | • |
| AddLoad | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+++ |
| Consommation annuelle d'électricité en kWh | 185 |
| Durée en minutes du programme standard | 184 |
| Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge | 64 |
| Classe d'efficacité de condensation | A |

TSL683WP 125 Gala Edition

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



Code EAN: 4002516783749 / Numéro de matériel: 12486530 /

Ancien Numéro de matériel: 12SL6832B

Consommation énergétique en kWh à pleine charge,
programme standard coton avec séchage normal 1,55

| | |
|--|---------|
| EcoFeedback | • |
| Technologie EcoDry | • |
| Échangeur thermique sans entretien | • |
| Moteur ProfiEco | • |
| EcoSpeed | • |
| Programmes de séchage | |
| Automatic plus | • |
| Coton | • |
| Synthétique | • |
| Délicat | • |
| Chemises | • |
| Finish Soie | • |
| Finish laine | • |
| Programme Express | • |
| Jeans | • |
| Textiles outdoor | • |
| Imperméabilisation | • |
| Textiles sport | • |
| Oreiller normal | • |
| Air froid | • |
| Air chaud | • |
| Programme panier | • |
| Défroissage | • |
| Draps | • |
| Finish vapeur | • |
| Options de séchage | |
| Rotation infroissable | • |
| Signal sonore | • |
| DryCare 40 | • |
| DryFresh | • |
| PowerFresh | • |
| Qualité | |
| Côtes souples | • |
| Sécurité | |
| Code PIN | • |
| Affichage "Vider réservoir" | • |
| Interface optique | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions en mm (Largeur) | 596 |
| Dimensions en mm (hauteur) | 850 |
| Dimensions en mm (profondeur) | 643 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm | 1077 |
| Poids en kg | 57 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 1,10 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,0 |
| Fermeture hermétique | • |

TSL683WP 125 Gala Edition

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



Code EAN: 4002516783749 / Numéro de matériel: 12486530 /

Ancien Numéro de matériel: 12SL6832B

| | |
|---|---------------------|
| Type de fluide frigorigère | R290 |
| Quantité de fluide frigorigère en kg | 0,14 |
| Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigère en CO ₂ e | 3 |
| Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigère en CO ₂ e | 0,42 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |


Accessoires fournis

| | |
|-------------------------------------|---|
| Flacon de parfum | • |
| Bon pour un second flacon de parfum | • |


Langues d'affichage disponibles

| | |
|--|---|
| Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , , |
|--|---|


TSL683WP 125 Gala Edition
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm