

TWL680WP 125 Gala Edition  
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :  
avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



- Moins de repassage, plus de fraîcheur – SteamFinish
- Le confort d'un séchage silencieux – SilenceDrum
- DryCare 40 – Sèche presque tout ce qui est lavable à 40 °C
- Séchage rapide à efficacité énergétique maximale – EcoSpeed
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités\*

\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG.  
Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

**A+++**

Code EAN: 4002516783763 / Numéro de matériel: 12486540 /  
Ancien Numéro de matériel: 12WL6802B

<b>Promotion anniversaire</b>	
125 Gala Edition	•
<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	Gauche, modifiable
Charnière de porte commutable	•
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague chromée
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
<b>Résultat de séchage</b>	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos <sup>2</sup>	•
Rotation du tambour en alternance	•
Hygiène contrôlée	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Soin du linge</b>	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Pack acoustique pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation intégré de l'eau de condensation	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Consommation annuelle d'électricité en kWh	185
Durée en minutes du programme standard	184
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	64
Classe d'efficacité de condensation	A

TWL680WP 125 Gala Edition

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



Code EAN: 4002516783763 / Numéro de matériel: 12486540 /

Ancien Numéro de matériel: 12WL6802B

Consommation énergétique en kWh à pleine charge,  
programme standard coton avec séchage normal 1,55

EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•
<b>Programmes de séchage</b>	
Automatic plus	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Draps	•
Finish vapeur	•
<b>Options de séchage</b>	
Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Qualité</b>	
Côtes souples	•
<b>Sécurité</b>	
Code PIN	•
Affichage "Vider réservoir"	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	57
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•

TWL680WP 125 Gala Edition

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.



Code EAN: 4002516783763 / Numéro de matériel: 12486540 /

Ancien Numéro de matériel: 12WL6802B

Type de fluide frigorigère	R290
Quantité de fluide frigorigère en kg	0,14
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigère en CO <sub>2</sub> e	3
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigère en CO <sub>2</sub> e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service après-vente


#### Accessoires fournis

Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•


#### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederland, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, , , ,
--	--


TWL680WP 125 Gala Edition  
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :  
avec SteamFinish et DryCare 40, pour un soin du linge impeccable.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, without porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm