

## KM 7466 FR 125 Edition

À induction, indép. de la cuisinière

avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 puissante zone de cuisson PowerFlex
- En 626 mm de large avec cadre inox pour pose en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home

Code EAN: 4002516772262 / Numéro de matériel: 12488200 /

Ancien Numéro de matériel: 26746600BNE

Informations générales	
Référence du modèle	KM 7466 FR 125 Edition
Référence mat. du fabricant	12488200
Numéro EAN	4002516772262
Classe	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance TwinBooster max. en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 140-190
Puissance max. en W	1850
Puissance Booster max. en W	2500
Puissance TwinBooster max. en W	3000
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance max. en W	1400
Puissance Booster max. en W	1700
Puissance TwinBooster max. en W	2200
3ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@Home	•

KM 7466 FR 125 Edition

À induction, indép. de la cuisinière

avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale



Code EAN: 4002516772262 / Numéro de matériel: 12488200 /

Ancien Numéro de matériel: 26746600BNE

Con@ctivity	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Couleur d'affichage	Jaune
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	626
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Nombre de phases	3
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	560 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	490 mm
Poids en kg	11
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Conducteur neutre	Oui
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui
Bon d'achat pour une plaque pour gril Gourmet GGRP	•

KM 7466 FR 125 Edition


À induction, indép. de la cuisinière

avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale

KM 7466 FR 125 Edition

À induction, indép. de la cuisinière

avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale



KM7464FR, KM7466FR (installation drawings)