

KM 7466 FL 125 Edition

À induction, indép. de la cuisinière

avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale



- Sélection rapide par rangée de chiffres – ComfortSelect
- 4 zones de cuisson dont 1 zone PowerFlex
- En 620 mm de large pour pose à fleur de plan ou en saillie
- Temps d'ébullition extrêmement courts : TwinBooster
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home

Code EAN: 4002516772323 / Numéro de matériel: 12488210 / Ancien Numéro de matériel: 26746670BNE

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant d'une cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	1
Nombre maximal de récipients	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	2
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 140-190
Puissance Booster max. en W	2500
Puissance max. en W	1850
Puissance TwinBooster max. en W	3000
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 100-160
Puissance Booster max. en W	1700
Puissance max. en W	1400
Puissance TwinBooster max. en W	2200
3ème zone/espace de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect
Fonction automatique Con@ctivity 3.0	•
Détection de casseroles/de la taille des casseroles	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•

KM 7466 FL 125 Edition

À induction, indép. de la cuisinière

avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale




Code EAN: 4002516772323 / Numéro de matériel: 12488210 / Ancien Numéro de matériel: 26746670BNE

Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Fonction Minuterie	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	620
Dimensions en mm (hauteur)	51
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrément à plat	600
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrément à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	51
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	600
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	500
Poids en kg	11
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrément à fleur de plan	624
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrément à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,30
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Bon d'achat pour une plaque pour grill Gourmet GGRP	•


KM 7466 FL 125 Edition

À induction, indép. de la cuisinière

avec espace de cuisson PowerFlex pour une performance maximale



KM7466FL (installation drawings)



KM7466FL (installation drawings) onset