

KWT 6322 UG-1

Ar. à vin de mise temp. ss-encastr.

avec FlexiFrame & Push2open pour plus de flex. et design haut de gamme



- Stockage simultané du vin grâce à des zones de temp. distinctes
- Pas d'odeurs dans la zone réfrig. grâce au filtre Active AirClean
- La réserve de vin est parfaitement mise en scène : éclairage LED
- Protection optimale vin par filtre UV dans façade verre teinté
- Stockage sûr de votre vin grâce aux clayettes extractibles



Code EAN: 4002516770367 / Numéro de matériel: 12497000 / Ancien Numéro de matériel: 36632202EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Cave à vin	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encastré	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
Convient pour agencement côte-à-côte	•
<b>Design</b>	
Couleur de la façade	Porte verre
Éclairage de la zone de vin	Éclairage LED
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Accessoires en option nécessaires	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Système d'ouverture de porte	Push2open
Push2open	•
Nombre de clayettes	4
Matériau des clayettes	Hêtre
Nombre de clayettes FlexiFrame	3
NoteBoard	Oui
Stockage sans vibrations	•
<b>Commande</b>	
Concept de commande	TouchControl
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
Nombre de zones de température	2
Plage de température réglable minimale en °C	5
Plage de température réglable maximale en °C	20
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	G
Consommation d'énergie par an en kWh	138,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,39
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Alarme de porte visuelle	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche min. en mm	600
Largeur de la niche max. en mm	600
Hauteur de la niche min. en mm	820
Hauteur de la niche max. en mm	870
Profondeur de la niche en mm	580
Largeur de l'appareil en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	822
Profondeur de l'appareil en mm	577
Poids en kg	48,0
Classe climatique	SN-ST

KWT 6322 UG-1

Ar. à vin de mise temp. ss-encastr.

avec FlexiFrame & Push2open pour plus de flex. et design haut de gamme




Code EAN: 4002516770367 / Numéro de matériel: 12497000 /  
Ancien Numéro de matériel: 36632202EU1


Zone de réfrigération en l	94
Place pour nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	34 bouteilles
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions sonores en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1500
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,8
<b>Accessoires fournis</b>	
Filtre Active AirClean	•

## KWT 6322 UG-1


Ar. à vin de mise temp. ss-encast. avec FlexiFrame & Push2open pour plus de flex. et design haut de gamme




KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KSK6300, Side by Side (installation drawing)



KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs, Interior dimensions (Installation drawings)



KWT6312UGS, KWT6322UG, KWT6322UG-1, KWT6322UG edt/cs (installation drawings)