

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge, à chauffage électrique

qualité professionnelle, durée d'utilisation de 79 min, mise en place facile.



- Volume du tambour 64 l, charge 8.0 kg
- Panneau en inox de haute qualité et tambour Hydrogliss Miele
- Livraison prête au raccordement, fiche incluse
- Cycle professionnel de 79 min seulement pour une charge de 8.0 kg
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage



Code EAN: 4002516791461 / Numéro de matériel: 12506590 / Ancien Numéro de matériel: 51110801B

Modèle et version	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Ligne	SmartBiz
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	64
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Aérogliss en inox	•
Utilisation	
Adaptés pour les hôtels et restaurants	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,50
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,16
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	52,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,30
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	79
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	49
Vitesse d'essorage en tr/min.	1400
Facteur g	535
Heures de fonctionnement testées	15000
Commande	
Type de commande	DirectSensor 7 segments
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau avec inscription en texte clair	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90-2,20
Raccordement total en kW	2,10-2,40
Protection par fusible en A	10

PWM 1108 SmartBiz [EL DP]

Lave-linge, à chauffage électrique

qualité professionnelle, durée d'utilisation de 79 min, mise en place facile.



Code EAN: 4002516791461 / Numéro de matériel: 12506590 /

Ancien Numéro de matériel: 51110801B

Livraison avec prise secteur

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	850
Cote extérieure, largeur nette en mm	596
Cote extérieure, profondeur nette en mm	636
Cote extérieure, hauteur brute en mm	944
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	91,0
Poids brut en kg	95
Charge au sol maximale en N	2820
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	≤70 dB(A) re 20 µPa
Dissipation thermique dans la pièce en MJ/h	1,00
Équipement	
Bride en acier inoxydable résistante	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Classe d'efficacité d'essorage (A-G)	B
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de lavage pour le programme "ECO 40-60" en kWh	43
Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage pour le programme "ECO 40-60" en l	48
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (pour l'essorage) (A-D)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A)re1pW	69
Durée de programme pour le programme "ECO 40-60" en min.	219
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
WiFiConn@ct	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•