

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge avec pompe à chaleur

qualité commerce, installation facile & flexible sans conduite évacuation air.



- Volume du tambour 120.00 l, charge 8.0 kg
- 50% de consommation d'énergie en moins que le sèche-linge à évacuation*
- Panneau en inox de haute qualité et tambour Hydrogliss Miele
- Livraison prête au raccordement, fiche incluse
- Encombrement minimum : installation en colonne lavage-séchage

* Les sèche-linge à pompe à chaleur consomment jusqu'à 50% d'énergie en moins que les sèche-linge à évacuation à chauffage électrique.



Code EAN: 4002516798934 / Numéro de matériel: 12507060 / Ancien Numéro de matériel: 52110801B

Modèle et version	
Modèle	Chargement frontal, colonne possible
Ligne	SmartBiz
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	120,00
Système de séchage	Pompe à chaleur
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient à un usage domestique	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	2 l
Consommation énergétique spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en kWh/kg	0,14
Consommation énergétique spécifique Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en kWh/kg	0,12
Durée de programme en min.	134
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en min.	134
Durée de programme Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en min.	112
Heures de fonctionnement testées	15000
Commande	
Type de commande	DirectSensor 7 segments
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau avec inscription en texte clair	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Pompe à chaleur
Raccordement électrique	220-240V~ 50HZ
Raccordement total en kW	1,10
Protection par fusible en A	10
Livraison avec prise secteur	•
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	850
Cote extérieure, largeur nette en mm	596
Cote extérieure, profondeur nette en mm	636

PDR 1108 SmartBiz HP [EL]

Sèche-linge avec pompe à chaleur

qualité commerce, installation facile & flexible sans conduite évacuation air.



Code EAN: 4002516798934 / Numéro de matériel: 12507060 /
Ancien Numéro de matériel: 52110801B

Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	690
Poids net en kg	53,5
Poids brut en kg	58
Charge au sol maximale en N	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	1,79
Équipement	
Conduit d'air axial	•
Filtre à peluches dans la porte	•
Système de filtre d'échangeur thermique SmartBiz	•
PerfectDry	•
Wash2Dry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat Plus	•
Évacuation de l'eau de condensation	•
FragranceDos	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation annuelle d'énergie en kWh	161
Émission de bruit en dB(a) à pleine charge, programme standard normal avec séchage normal	67
Durée du programme standard en min.	165
Principe de fonctionnement	Condensation
Capacité de chargement en kg	8,0
Taux de recyclage en %	95
Système à fermeture hermétique	•
Fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en kg CO ₂ e	3
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en kg CO ₂ e	0,42
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
WiFiConn@ct	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-EMV	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•