

## KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour mode évacuation d'air



- Surface élégante pour un design unique de votre cuisine – MattFinish
- TwoInOne de Miele – Le moteur extra-silencieux
- Convient pour les installations d'évacuation d'air flexibles
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson dont 2 PowerFlex XL
- Mise en réseau avec Con@ctivity et Miele@home

Code EAN: 4002516816010 / Numéro de matériel: 12513340 / Ancien Numéro de matériel: 26787678BNE

<b>Modèle</b>	
Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée	•
<b>Modes de cuisson</b>	
Évacuation d'air guidée par un accessoire en option	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recyclage non guidé (installation Plug & Play)	Non
<b>Modes de fonctionnement</b>	
Recyclage guidé par un accessoire en option	Mode évacuation d'air
<b>Design</b>	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
Surface résistante aux rayures	MattFinish
Couleur de la vitrocéramique	Noir mat
Effet anti-traces de doigts	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Noir
<b>Équipement zones cuisson</b>	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de récipients	4
<b>Zones de cuisson PowerFlex</b>	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Diamètre en mm	Ø 150 – 230
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
TwinBooster en W	3650
<b>1ère zone/espace de cuisson</b>	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
<b>2ème zone/espace de cuisson</b>	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance max. en W	3400
Puissance TwinBooster max. en W	7300
<b>Confort d'utilisation</b>	
Miele@home	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect White
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Blanc

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée  
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour mode évacuation d'air



Code EAN: 4002516816010 / Numéro de matériel: 12513340 /  
Ancien Numéro de matériel: 26787678BNE

Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction de rappel	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente de l'ustensile de casserole	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Protection nettoyage	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Moteur ECO	•
Moteur Silence	•
<b>Confort d'entretien</b>	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	530
Puissance de ventilation Niveau intensif (m³/h) selon EN 61591	610
Puissance de ventilation niveau Booster (m³/h)	610
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re1 pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1 pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	27,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•

KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed

Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée  
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour mode évacuation d'air




Code EAN: 4002516816010 / Numéro de matériel: 12513340 /  
Ancien Numéro de matériel: 26787678BNE


<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	238
Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	238
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	20
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance totale de raccordement en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,6
<b>Accessoires fournis</b>	
Câble d'alimentation	Oui

## KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée  
et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour mode évacuation d'air




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X – Installation drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

## KMDA 7876 FL-A 125 Gala Ed


Plan de cuisson à induction avec évacuation des buées intégrée et MattFinish avec 2 zones de cuisson PowerFlex XL pour mode évacuation d'air




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush-X, Plug&Play – Installation drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis -drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL -Installation variant 3 Basis - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air - drawing




KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air - drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air - drawing



KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air - drawing



KMDA7676FL/FR, KMDA7876FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)