

## KWTUS 7096 E

Ar. à vin de mise temp. ss-encastr.

avec zones de température séparées, FlexiFrame et Push2open, design compact.



- Température de dégustation et de stockage idéale grâce aux zones séparées
- Entreposage de toutes les formes et tailles de bouteilles grâce à FlexiFrame
- Régulation optimale de l'humidité de l'air avec ActiveHumidity
- Marquage personnalisé sur le NoteBoard des grilles en bois
- Protection optimale du vin grâce à un verre isolant résistant aux UV



Code EAN: 4002516779438 / Numéro de matériel: 12519560 /  
Ancien Numéro de matériel: 39709610EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Cave à vin	•
<b>Modèle</b>	
Appareil encastrable	•
Appareil encastrable intégré	•
Appareil encastrable sous-encastré	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
Convient pour agencement côte-à-côte	•
<b>Design</b>	
Couleur du corps de l'appareil	noir
Couleur de la façade de l'appareil	Noir obsidien (verre)
Éclairage de la zone de vin	LED variable en continu
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Filtre Active AirClean	•
DynaCool	•
ActiveHumidity	•
SoftClose	•
Système d'ouverture de porte	Push2open
Nombre total de clayettes	5
Nombre de clayettes	4
Matériau des clayettes	Hêtre
Nombre de clayettes FlexiFrame	3
Nombre de clayettes pour le stockage transversal	1
SelfClose FlexiFrame	•
NoteBoard	Oui
Stockage sans vibrations	•
<b>Commande</b>	
Concept de commande	FreshTouch
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
Nombre de zones de température	2
Plage de température réglable minimale en °C	5
Plage de température réglable maximale en °C	20
Mode Shabbat	•
<b>Réfrigérateur/Zone réfrig.</b>	
Paroi sèche	BlackSteel
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie par an en kWh	83,20
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,22
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte sonore	•
Signal sonore pour la température	•
Alarme de porte visuelle	•
Alarme visuelle pour la température	•

KWTUS 7096 E

Ar. à vin de mise temp. ss-encastr.

avec zones de température séparées, FlexiFrame et Push2open, design compact.



Code EAN: 4002516779438 / Numéro de matériel: 12519560 /


Ancien Numéro de matériel: 39709610EU1

<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur de la niche min. en mm	600
Largeur de la niche max. en mm	604
Hauteur de la niche min. en mm	820
Hauteur de la niche max. en mm	880
Profondeur de la niche en mm	580
Largeur de l'appareil en mm	597
Hauteur de l'appareil en mm	819
Profondeur de l'appareil en mm	579
Poids en kg	52,0
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	95
Volume total utile en l	95
Place pour nombre de bouteilles de Bordeaux de 0,75 l	32 bouteilles
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
Émissions sonores en dB(A) re1pW	32
Consommation électrique en milliampères (mA)	1500
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Craie blanche	•


## KWTUS 7096 E

Ar. à vin de mise temp. ss-encastr.


avec zones de température séparées, FlexiFrame et Push2open, design compact.




KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KWTUS7196E, KWTUS7096E, Built-under, top view (installation drawings)



KWTUS7096E, Built-under, side view (installation drawings)



KWTUS7054F, KWTUS7055F, KWTUS7074F, KWTUS7096E, KWTUS7196E, Built-under, side view (\*footnote) (installation drawings)