

KFN 4898 A-10 D

Combiné réfrig./congélation autonome

fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.



- Super efficace A-10% : 10% plus économe que classe efficacité énergétique A
- Frais 5x plus longtemps avec l'humid. active PerfectFresh Active
- Utilisation flexible de la partie congélation – Freeze&Cool
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight 2.0
- Même sans poignée, la porte s'ouvre sans effort avec Click2open
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost



Code EAN: 4002516780885 / Numéro de matériel: 12521940 /

Ancien Numéro de matériel: 38489802EU1

| | |
|---|--|
| Catégorie d'appareil | |
| Combiné réfrigérateur/congélateur | • |
| Modèle | |
| Appareil posable | • |
| Charnière de porte | droite |
| Charnière de porte commutable | • |
| Design | |
| Couleur du corps de l'appareil | BlackSteel |
| Couleur de la façade | Blacksteel |
| Éclairage de la zone de réfrigération | FlexiLight 2,0 |
| Éclairage zone de congélation | LED |
| Éclairage ventilateur | • |
| Éclairage du système de réfrigération | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système de refroidissement | PerfectFresh Active |
| Freeze&Cool | • |
| Humidification active du tiroir supérieur | • |
| Réglage précis porte intérieure | • |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| NoFrost | • |
| DuplexCool | • |
| Espace intérieur XL | • |
| VarioRoom | • |
| SoftClose | • |
| SelfClose | • |
| Système d'ouverture de porte | Click2open |
| Commande | |
| Concept de commande | FreshTouch |
| Réglage au degré près | Température de réfrigération et de congélation |
| Partie réfrigération débranchable | Oui |
| Partie congélation désactivable | • |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Oui |
| SuperCool | • |
| SuperFrost | • |
| Nombre de zones de température | 3 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Fête | • |
| Mode vacances | • |
| Réfrigérateur/Zone réfrig. | |
| Nombre de clayettes | 4 |
| dont divisibles (FlexiBoard) | 1 |
| dont éclairées | 2 |
| Porte-bouteilles en métal chromé | • |

KFN 4898 A-10 D

Combiné réfrig./congélation autonome

fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.



Code EAN: 4002516780885 / Numéro de matériel: 12521940 /


Ancien Numéro de matériel: 38489802EU1

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 2 |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
| Compartment de porte pour bouteilles | 1 |
| Balconnets de contreporte | 3 |
| Congélateur/Zone congélation | |
| Nombre tiroirs congélation | 3 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | A |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 104,39 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,28 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Signal sonore pour la température de la zone de congélation | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Alarme visuelle pour la température | • |
| Indication de coupure de courant pour la zone de congélateur | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de l'appareil en mm | 597 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 2015 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 675 |
| Poids en kg | 101,2 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 259 |
| dont zone PerfectFresh en l | 99 |
| Zone de congélation 4 étoiles en l | 103 |
| Volume total utile en l | 362 |
| Durée de conservation en cas de panne en h | 24 |
| Capacité de congélation en kg/24 h | 10,00 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | A |
| Émissions sonores en dB(A) re1pW | 29 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 1400 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 2,0 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Balconnet à œufs | • |
| Boîte de rangement PerfectFresh | • |
| Bac à glaçons | • |


KFN 4898 A-10 D

Combiné réfrig./congélation autonome


fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.



KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, installation sketch (footnote*) (installation drawings)



KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote*) (installation drawings)



KFN4395DD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation (footnote*)