

H 2455 B ACTIVE

Four

design moderne avec minuteur et PerfectClean à un prix accessible.



- Affichage à 7 segments avec bouton escamotable – EasyControl
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Espace et flexibilité – enceinte de 76 l sur 5 niveaux
- Protège des brûlures – Paroi froide
- Toujours à l'heure avec une gestion parfaite du temps – fonction de Minuterie

A+

Code EAN: 4002516790396 / Numéro de matériel: 12523730 / Ancien Numéro de matériel: 22245524EU1

Modèle	
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Modèle et design	
Four encastrable	•
Bouton escamotable	•
Avantages gustatifs	
Montée en température accélérée	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Chaleur tournante Eco	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Écran	EasyControl
Affichage de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle	•
Confort d'entretien	
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•
Porte CleanGlass	•
Sécurité	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Commande table cuisson	
Combinaison avec plan de cuisson électrique	•
Caractéristiques techniques	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'enfournement	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	5
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot halogène
Températures en °C	30–280
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	280

H 2455 B ACTIVE

Four

design moderne avec minuteur et PerfectClean à un prix accessible.



Code EAN: 4002516790396 / Numéro de matériel: 12523730 /

Ancien Numéro de matériel: 22245524EU1

Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	569
Poids en kg	42,0
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Protection par fusible en A	16
Nombre de phases	1
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client

Accessoires fournis

Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean HUBB 71	1
Grille de cuisson	1
Grilles de support amovibles (paire)	1

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
--	---

H 2455 B ACTIVE

Four

design moderne avec minuteur et PerfectClean à un prix accessible.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2465B, H2465BP, H2466B, H2466BP, H2467B, H2467BP, H2468B, H2468BP, H2469B, H2469BP installation drawings