

DA 9092 W Screen

Hotte murale

Avec façade vitrée verticale et design plat pour plus de hauteur.



- Forme rectiligne avec 880 mm en largeur et profondeur minimale de 260 mm
- Commande tactile moderne sur façade en verre
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Largeur tablette – en tant que surface de dépose, par ex. épices
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux



Code EAN: 4002516798538 / Numéro de matériel: 12525990 /
Ancien Numéro de matériel: 28909240B

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Filtre à charbon actif en option	Filtre à charbon DKF 29
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans niveau Booster)	3
Commande tactile	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Pack Silence	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	B
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	67,7
Classe d'efficacité dynamique des fluides	B
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Confort d'entretien	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	2
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	310
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	415
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	670
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	39,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	50,0
Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	62,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	25,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	31,0

DA 9092 W Screen

Hotte murale

Avec façade vitrée verticale et design plat pour plus de hauteur.



Code EAN: 4002516798538 / Numéro de matériel: 12525990 /

Ancien Numéro de matériel: 28909240B

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	36,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	190
--	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
--	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	385
--	-----

Puissance de ventilation Niveau booster (m ³ /h) selon la norme EN 61591	605
---	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	58,0
--	------

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	69,0
--	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	44,0
--	------

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	55,0
--	------

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Verre trempé (ESG)	•
--------------------	---

Caractéristiques techniques

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe en mm	500
---	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage ou externe en mm	500
--	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	500
--	-----

Largeur du corps de cheminée en mm	880
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	500
--	-----

Hauteur du corps de cheminée en mm	500
------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	500
--	-----

Profondeur du corps de cheminée en mm	260
---------------------------------------	-----

Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	500
--	-----

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
---	-----

Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
---	-----

Poids net en kg	21,5
-----------------	------

Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
--	-----

Prise de terre	•
----------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,20
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

DA 9092 W Screen

Hotte murale

Avec façade vitrée verticale et design plat pour plus de hauteur.



Code EAN: 4002516798538 / Numéro de matériel: 12525990 /
Ancien Numéro de matériel: 28909240B

Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150


Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DA 9092 W Screen

Hotte murale

Avec façade vitrée verticale et design plat pour plus de hauteur.



DA9091W, DA9092W (Installation drawings)