

CM 6360 125 Edition

Machine à café autonome

avec WiFiConn@ct, récipient à lait de qualité et une foule de boissons au café.



- Mousse de lait crémeuse pour une diversité de spécialités de café
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Préparation simultanée par pression de bouton – OneTouch for Two
- Nettoyage facile entretien/conservation – Programme de nettoyage
- Communication simplissime avec l'appareil – WiFiConn@ct

Code EAN: 4002516784753 / Numéro de matériel: 12531210 / Ancien Numéro de matériel: 29636021EU1

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle et design	
Machine à café posable avec système de grains	•
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profils d'utilisateurs programmables	8
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autre variété de café moulu disponible	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
TeaTimer	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau Miele@home	•
Écran	DirectSensor
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café minimale en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café maximale en cm	14,0
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Mode expert	•
Chauffe-tasse	•
MultiLingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	300
Capacité totale en g du réservoir à grains	300
Capacité du réservoir d'eau en l	1,8
Capacité du récipient à lait en l	0,7
Capacité du récipient de capsules usagées en unités	10
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•

CM 6360 125 Edition

Machine à café autonome

avec WiFiConn@ct, récipient à lait de qualité et une foule de boissons au café.



Code EAN: 4002516784753 / Numéro de matériel: 12531210 / Ancien Numéro de matériel: 29636021EU1

Café double	•
Café allongé simple	•
Café double allongé	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato double	•
Lait chaud simple	•
Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Espresso Macchiato simple	•
Espresso Macchiato double	•
Cappuccino Italiano simple	•
Cappuccino Italiano double	•
Flat white simple	•
Flat white double	•
Café au lait simple	•
Café au lait double	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte double	•
Eau chaude simple	•
Eau bouillante simple	•
Thé noir simple	•
Tisane simple	•
Infusion aux fruits simple	•
Thé vert simple	•
Thé blanc simple	•
Thé japonais simple	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Consommation en mode veille en W	0,1
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,5
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de l'appareil en mm	251
Hauteur de l'appareil en mm	359
Profondeur de l'appareil en mm	427
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240

CM 6360 125 Edition
Machine à café autonome
avec WiFiConn@ct, récipient à lait de qualité et une foule de boissons au café.



Code EAN: 4002516784753 / Numéro de matériel: 12531210 /
Ancien Numéro de matériel: 29636021EU1

Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Pression de pompe en bar	15
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Accessoires fournis	
Distributeur de lait en inox	•
Récipient à lait en verre	•
Détartrant en tablettes	•
Nettoyant en tablettes	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portuguais,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,