

CM 5510 125 Edition

Machine à café autonome

Avec préparation OneTouch for Two pour un plaisir de café maximal.



- Préparation simultanée par pression de bouton – OneTouch for Two
- Résultats parfaits et arôme intense – AromaticSystem
- Mousse de lait crémeuse pour une diversité de spécialités de café
- Nettoyage facile entretien/conservation – Programme de nettoyage
- Bien recevoir – pour les grandes quantités – fonction cafetière

Code EAN: 4002516784777 / Numéro de matériel: 12531230 / Ancien Numéro de matériel: 29551021EU1

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle et design	
Machine à café posable avec système de grains	•
Avantages gustatifs	
Système Aromatique	•
Préparation OneTouch	•
Préparation OneTouch for Two	•
Profils d'utilisateurs programmables	2
Broyeur conique préservant les arômes	•
Degré de mouture réglable	•
Autre variété de café moulu disponible	•
Quantité de mouture programmable	•
Quantité d'eau programmable	•
Température d'eau programmable	•
Quantité de lait programmable	•
Quantité de mousse de lait programmable	•
Préinfusion programmable	•
Confort d'utilisation	
Écran	DirectSensor
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café minimale en cm	8,0
Réglage en hauteur de la buse de distribution de café maximale en cm	13,5
Multilingua	•
Nombre de variétés de grains	1
Nombre de réservoirs à grains	1
Capacité du réservoir à grains A en g	200
Capacité totale en g du réservoir à grains	200
Capacité du réservoir d'eau en l	1,3
Capacité du récipient de capsules usagées en unités	7
Capacité du bac d'égouttage en l	0,8
Réservoir facilement accessible	•
Temps de mise en veille programmable	•
Réglages individuels	•
Spécialités de boissons	
Quantités des boissons sélectionnables en ml	20-300
Ristretto simple	•
Ristretto double	•
Espresso simple	•
Espresso double	•
Café simple	•
Café double	•
Café allongé simple	•
Café double allongé	•
Cappuccino simple	•
Cappuccino double	•
Latte Macchiato simple	•
Latte Macchiato double	•
Lait chaud simple	•

CM 5510 125 Edition

Machine à café autonome

Avec préparation OneTouch for Two pour un plaisir de café maximal.



Code EAN: 4002516784777 / Numéro de matériel: 12531230 /

Ancien Numéro de matériel: 29551021EU1

Lait chaud double	•
Mousse de lait simple	•
Mousse de lait double	•
Caffè Latte simple	•
Caffè Latte double	•
Eau bouillante simple	•
Cafetière	•
Efficacité et durabilité	
Mode Eco activable	•
Confort d'entretien	
Détartrage manuel	•
Rinçage automatique du conduit de lait depuis le réservoir d'eau	•
Programmes de nettoyage pratiques	•
Fonction de rinçage automatique	•
ComfortClean	•
Conduit de lait amovible	•
Unité de percolation amovible	•
Dureté de l'eau réglable	•
Sécurité	
Verrouillage de la mise en marche	•
Caractéristiques techniques	
Largeur de l'appareil en mm	241
Hauteur de l'appareil en mm	360
Profondeur de l'appareil en mm	460
Puissance totale de raccordement en kW	1,45
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,2
Accessoires fournis	
Détartrant en tablettes	•
Nettoyant en tablettes	•
Mode d'emploi succinct à l'arrière de l'appareil	•
Langues d'affichage disponibles	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,