

DAS 4620  
Hotte télescopique  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique : panneau inox de 60 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516800040 / Numéro de matériel: 12556600 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MB

<b>Modèle</b>	
Hotte murale	•
Couleur de l'appareil	Noir mat
<b>Modes de cuisson</b>	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151,DUU 150
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,1
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
<b>Confort d'entretien</b>	
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
<b>Système de filtre</b>	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
<b>Éclairage</b>	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
<b>Ventilateur</b>	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
<b>Mode évacuation d'air</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m <sup>3</sup> /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0

DAS 4620  
Hotte télescopique  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516800040 / Numéro de matériel: 12556600 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MB

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	25,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	42,0
Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	53,0
<b>Recyclage</b>	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	165
Puissance de ventilation Niveau 2 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	265
Puissance de ventilation Niveau 3 (m <sup>3</sup> /h) selon EN 61591	380
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m <sup>3</sup> /h) selon la norme EN 61591	585
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	72,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	40,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
<b>Sécurité</b>	
Arrêt de sécurité	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Largeur du corps de cheminée en mm	596
Hauteur du corps de cheminée en mm	36
Profondeur du corps de cheminée en mm	273
Poids net en kg	12,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1

DAS 4620  
Hotte télescopique  
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516800040 / Numéro de matériel: 12556600 /  
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MB

Puissance totale de raccordement en kW	0,09
Fréquence en Hz	50

#### Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150


#### Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAS 4620

Hotte télescopique

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,  
Installation drawings