

DAS 4620
Hotte télescopique
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique : panneau inox de 60 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

A+++

Code EAN: 4002516800040 / Numéro de matériel: 12556600 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MB

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Design	
Coloris	Noir mat
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,1
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	600
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0

DAS 4620
Hotte télescopique
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516800040 / Numéro de matériel: 12556600 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MB

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 66,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) 25,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 34,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 42,0

Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13 53,0

Recyclage

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591 165

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591 265

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591 380

Puissance de ventilation niveau booster 1 (m³/h) selon la norme EN 61591 585

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 43,0

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 53,0

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3 62,0

Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3 72,0

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 29,0

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 40,0

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13 48,0

Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 µPa) selon EN 60704-2-13 59,0

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de cheminée en mm 596

Hauteur du corps de cheminée en mm 36

Profondeur du corps de cheminée en mm 273

Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique 450

Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm 650

Poids net en kg 12,0

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,5

Prise de terre •

Puissance totale de raccordement en kW 0,09

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Nombre de phases 1

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150


DAS 4620
Hotte télescopique
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516800040 / Numéro de matériel: 12556600 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4620MB

Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DAS 4620
Hotte télescopique
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620.
Installation drawings