


DAS 4920
Hotte télescopique
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique : panneau inox de 90 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516800057 / Numéro de matériel: 12556630 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4920MB

Modèle et design	
Coloris	Noir mat
Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151, DUU 150
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	22,9
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en lx	300 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	400
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	600

DAS 4920
Hotte télescopique
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516800057 / Numéro de matériel: 12556630 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4920MB

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	37,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	66,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	24,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	33,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	41,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	56,0
Recyclage	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	165
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	265
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	380
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	585
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	43,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	73,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	29,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	39,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	48,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	59,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	896
Hauteur du corps de cheminée en mm	36
Profondeur du corps de cheminée en mm	273
Poids net en kg	14,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450

DAS 4920

Hotte télescopique

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516800057 / Numéro de matériel: 12556630 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4920MB

Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de
cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur
≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,09

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage



Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150

Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

DAS 4920
Hotte télescopique
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings