

## Guard L1

Aspirateur-traîneau avec sac

performant | conception haut de gamme | nettoyage confortable avec buse 2en1



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- La puissance optimale pour chaque tâche de nettoyage : 4 modes au choix
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- Design haut de gamme avec des applications élégantes
- Rayon d'action supp., moins de changements de prises : 12 m de rayon d'action
- 2 en 1 suceur à coussin et plat pour un nettoyage confortable sans commutation
- Filtre Hygiène AirClean : filtration efficace pour un air ambiant propre

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Code EAN: 4002516794448 / Numéro de matériel: 12558870 / Ancien Numéro de matériel: 41UDF020CE

Modèle et design	
Coloris	Bleu nordique
Modèle	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard L1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SUDFO
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée confort 2.0	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	12
Longueur du câble en m	8,5
Système de filtre	
Type de sac d'aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	890
Volume en dB	75,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	6,6
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	•
Bon d'achat sac à poussière	•