

Guard L1 Silence
Aspirateur-traîneau avec sac
puissant | l'option la plus silencieuse de Miele à 62 dB | DynamicDrive



- 2 en 1 suceur à coussin et suceur plat pour un nettoyage sans effort
- Aspiration silencieuse avec la brosse FlexTeQ
- Plus silencieux que jamais grâce au SilenceSystem Pro (68 dB)
- Silencieuses et délicates : roulettes DynamicDrive
- Design haut de gamme avec des applications élégantes
- La puissance optimale pour chaque tâche de nettoyage : 4 modes au choix
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique poignée Comfort
- Filtre Silence AirClean : réduit les bruits d'air et de moteur
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : miele.com/20years

Code EAN: 4002516794462 / Numéro de matériel: 12558890 /
Ancien Numéro de matériel: 41UGK031CE

Modèle et design	
Coloris	Gris casa
Modèle	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard L1
Variante moteur	EcoLine
Type de produit	SUGKO
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée confort 2.0	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Dynamic Drive	•
Rayon d'action en m	12
Longueur du câble en m	8,5
Système de filtre	
Type de sac d'aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre Silence AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	550
Volume en dB	62,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	7,1
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Bon d'achat sac à poussière	•
Brosse SBD 680 FlexTeQ	•