

Guard L1 AllFloor

Aspirateur-traîneau avec sac

performant | DynamicDrive | une brosse pour tous les revêtements de sol



- **ComfortFit** : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- **Durable** : testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Pour un nettoyage sans effort : 2 en 1 suceur à coussin et suceur plat
- **Brosse AllFloor** : une brosse pour tous les sols – sans commutation
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- **Filtre AirClean Plus** : rétention des poussières de plus de 99,99%**
- **Silencieuses et douces** : roulettes Dynamic Drive
- La puissance optimale pour chaque tâche de nettoyage : 4 modes au choix
- Design haut de gamme avec des applications élégantes

* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : miele.com/20years

** Selon la norme CEI 62885-2:2021

Code EAN: 4002516794530 / Numéro de matériel: 12558970 /

Ancien Numéro de matériel: 41USF038CE

Modèle et design	
Coloris	Noir obsid.
Modèle	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard L1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SUSFO
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée confort 2.0	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Dynamic Drive	•
Rayon d'action en m	12
Longueur du câble en m	8,5
Système de filtre	
Type de sac d'aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	890
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	500
Hauteur en mm	239
Poids en kg	6,6
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	•
Bon d'achat sac à poussière	•
SBB AllFloor	•