

## Guard L1 Parquet Aspirateur-traîneau avec sac performant | DynamicDrive | nettoyage en douceur des sols durs



- 2 en 1 suceur à coussin et plat pour un nettoyage confortable sans commutation
- Filtre AirClean Plus : rétention des poussières de plus de 99,99%\*
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*\*
- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Hauteur personnalisable et poignée ergonomique confort
- Pour un nettoyage sans effort : 2 en 1 suceur à coussin et suceur plat
- La puissance optimale pour chaque tâche de nettoyage : 4 modes au choix
- Silencieuses et douces : roulettes Dynamic Drive
- Brosse Parquet Twister pour un nettoyage en douceur des sols durs
- Design haut de gamme avec des applications élégantes

\* Selon la norme CEI 62885-2:2021

\*\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Code EAN: 4002516794554 / Numéro de matériel: 12558990 /  
Ancien Numéro de matériel: 41USF040CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Blanc brillant
<b>Modèle</b>	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard L1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SUSFO
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Tube d'aspiration	Tube d'aspiration X(HES)
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée confort 2.0	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Dynamic Drive	•
Rayon d'action en m	12
Longueur du câble en m	8,5
<b>Système de filtre</b>	
Type de sac d'aspirateur	HyClean Pure TU
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance en W	890
Volume en dB	74,0
Largeur en mm	506
Hauteur en mm	239
Poids en kg	6,6
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse	SBB 300-3 parquet Twister
Brosse	•
Bon d'achat sac à poussière	•