

## Guard M1 Performance

Aspirateur-traîneau avec sac

forte puissance d'asp. | design élégant | AirClean HEPA | économe, silencieux



- ComfortFit : conçu pour répondre aux normes d'hygiène les plus strictes
- Compartiment pratique avec accessoires en 3 parties pour plus de confort
- Durable : testé pour une durée de vie de 20 ans\*
- Touche Mode : puissance d'aspiration facilement adaptée à vos besoins
- Design élégant et icônes LED lumineuses
- Rayon d'action supp., moins de changements de prises : 11 m de rayon d'action
- Aspiration efficace et silencieuse (66 dB) avec la tête de lavage FlexTeQ
- Économe en énergie : harmonie optimale entre le ventilateur et la brosse
- Idéal pour les personnes allergiques grâce au filtre AirClean HEPA
- Suceur à coussins XL pour le nettoyage de grandes surfaces de coussins

\* Pendant la phase de développement de la série d'aspirateurs Guard mise en avant, Miele a testé les modèles

et composants clés pendant 750 heures (= 37,5 heures par an) en utilisant divers niveaux de puissance. En savoir plus : [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

Code EAN: 4002516795223 / Numéro de matériel: 12560260 / Ancien Numéro de matériel: 41VXG031CE

<b>Modèle et design</b>	
Coloris	Blanc brillant
<b>Modèle</b>	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Guard M1
Variante moteur	EcoLine Plus
Type de produit	SVXG0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Touche MODE
Tube d'aspiration	Tube télescopique de taille moyenne, HES
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Poignée EFS	•
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	11
Longueur du câble en m	7,5
<b>Système de filtre</b>	
Type de sac d'aspirateur	HyClean Pure CO
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean HEPA
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance en W	700
Volume en dB	70,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,2
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 680 FlexTeQ	•